



Gaines thermorétractables en sachets, rétreint 3:1

• HIS-3 BAG

Principales caractéristiques

Conditionnement très pratique de 10 pièces coupées à 200mm. Gaine flexible à paroi mince en polyoléfine irradiée avec taux de rétreint de 3:1.

Utilisations

Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et torons.



Sachet HIS-3 disponible en 7 couleurs et 4 tailles.

Informations matériau	
Référence	HIS-3 BAG
Matière	Polyoléfine réticulée (POX)
Rétreint	3:1
Variation longitudinale	-5% max.
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Températures d'utilisation	-55 °C à +135 °C
Classe d'isolement	B (VDE 0530)
Rigidité diélectrique	20 kV/mm selon ASTM D 150
Tenue au feu	Auto-extinguible UL 224 VW-1 (sauf pour le transparent)



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.



Gaines thermorétractables en sachets, rétreint 3:1

• HIS-3 BAG

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi WT nom.	Contenu	Couleur
308-30151	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Noir (BK)
308-30160	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Rouge (RD)
308-30161	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Bleu (BU)
308-30162	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Gris (GY)
308-30163	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Marron (BN)
308-30164	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Transparent (CL)
308-30165	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Vert/jaune (GNYE)
308-30310	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Noir (BK)
308-30311	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Rouge (RD)
308-30312	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Bleu (BU)
308-30313	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Gris (GY)
308-30314	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Marron (BN)
308-30315	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Transparent (CL)
308-30316	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Vert/jaune (GNYE)
308-30610	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Noir (BK)
308-30611	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Rouge (RD)
308-30612	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Bleu (BU)
308-30613	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Gris (GY)
308-30614	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Marron (BN)
308-30615	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Transparent (CL)
308-31210	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Noir (BK)
308-31211	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Rouge (RD)
308-31212	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Bleu (BU)
308-31213	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Gris (GY)
308-31214	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Marron (BN)
308-31215	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Transparent (CL)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.