



## Embases carrées adhésives ou à visser

### • Série MB

#### Principales caractéristiques


Ces embases adhésives ou à visser offrent une solution de fixation sûre et robuste. Faciles à installer grâce à une vis ou un boulon, elles possèdent une excellente tenue dans les environnements sujets aux vibrations. Les embases adhésives sont conçues de manière à avoir une très grande surface d'appui et de maintien. Combinées à un adhésif spécial, elles sont caractérisées par une forte résistance à la traction. Les embases de la série MB, disposant de 4 ouvertures, permettent d'insérer un collier dans 4 directions possibles. Cette flexibilité multidirectionnelle leur permet de s'adapter facilement à tout type d'installation.

#### Utilisations

Conçues spécialement pour le maintien de torons constitués de câbles lourds, ces embases de fixation peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'applications: allant de l'agriculture aux fabricants de camions. Ces embases permettent une fixation sûre et peuvent être combinées à un large panel de colliers de fixation, dont la largeur maximale est de 10 mm.




Embases de fixation MB et TY.




Embase de fixation MB3A.


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Informations matériau      |  |
| Matière                    | <b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>                        |
| Températures d'utilisation | <b>-40 °C à +85 °C<br/>(+105 °C pendant 500 h)</b> |
| Tenue au feu               | <b>Auto-extinguible UL94 V2<br/>(sauf adhésif)</b> |



Embase de fixation MB2A



Embases de fixation MB3-5(A)



Embase de fixation MB4CA



Pour plus d'informations sur les adhésifs veuillez vous référer à la page 162.

#### Références et informations techniques

| Article   | Référence       | Long. L | Larg. W | Haut. H | Ø trou de fixation | Entraxe F | Larg. max. du collier G | Matière | Couleur      | Adhésif                |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|------------------------|
| 151-01802 | <b>MB2A</b>     | 13,0    | 13,0    | 4,1     | –                  | –         | 2,7                     | PA66    | Blanc (WH)   | Caoutchouc synthétique |
| 151-28359 | <b>MB3</b>      | 19,0    | 19,0    | 3,8     | 3,1                | 13,2      | 4,1                     | PA66    | Naturel (NA) | –                      |
| 151-28349 | <b>MB3A</b>     | 19,0    | 19,0    | 3,8     | 3,1                | 13,2      | 4,1                     | PA66    | Naturel (NA) | Caoutchouc synthétique |
| 151-28320 | <b>MB3A</b>     | 19,0    | 19,0    | 3,8     | 3,1                | 13,2      | 4,1                     | PA66    | Noir (BK)    | Caoutchouc synthétique |
| 151-28479 | <b>MB4</b>      | 28,0    | 28,0    | 4,7     | 4,0                | 20,0      | 5,4                     | PA66    | Naturel (NA) | –                      |
| 151-28469 | <b>MB4A</b>     | 28,0    | 28,0    | 4,7     | 4,0                | 20,2      | 5,4                     | PA66    | Naturel (NA) | Caoutchouc synthétique |
| 151-28430 | <b>MB4A3</b>    | 28,0    | 28,0    | 4,7     | 4,0                | 20,2      | 5,4                     | PA66    | Noir (BK)    | Acrylique              |
| 151-28459 | <b>MB4CA</b>    | 29,0    | 29,0    | 5,7     | 4,2                | –         | 5,4                     | PA66    | Naturel (NA) | Caoutchouc synthétique |
| 151-28449 | <b>MB4CAS *</b> | 29,0    | 29,0    | 5,7     | 4,2                | –         | 5,4                     | PA66    | Naturel (NA) | Caoutchouc synthétique |
| 151-00324 | <b>MB5</b>      | 37,7    | 37,7    | 6,2     | 4,7                | 25,3      | 10,0                    | PA66    | Blanc (WH)   | –                      |
| 151-28529 | <b>MB5A</b>     | 37,7    | 37,7    | 6,9     | 4,7                | 25,3      | 10,0                    | PA66    | Blanc (WH)   | Caoutchouc synthétique |
| 151-28530 | <b>MB5A3</b>    | 38,0    | 38,0    | 6,4     | 4,7                | 25,3      | 10,0                    | PA66    | Noir (BK)    | Acrylique              |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

\* Boîte en plastique



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.