



### Embases adhésives

- Série RA de forme ronde
- Serie RB, avec un design plat

### Principales caractéristiques


Les câbles, fils ou conduits peuvent être facilement et rapidement installés avec ces embases adhésives. Disponibles dans différentes tailles, ces embases conviennent pour des diamètres variés de torons.

### Utilisations


Ces embases sont idéales pour les applications dans des zones à accès difficile ou lorsque le seul mode de fixation permis est l'adhésif (par ex. lorsque les perçages sont impossibles).





Embases adhésives série RA en application.



Clip auto-adhésif RA3-18



Clip auto-adhésif B5-14



Embase adhésive RB20

Pour de plus amples informations sur le type d'adhésif consulter la page 162.

Informations matériau	
Matière	<b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>
Températures d'utilisation	<b>-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)</b>
Tenue au feu	<b>Auto-extinguible UL94 V2 (sauf adhésif)</b>



Informations matériau	
Matière	<b>Polyamide 6.6 modifié chocs, hautes températures (PA66HIRHS)</b>
Températures d'utilisation	<b>-40 °C jusqu'à +105 °C</b>
Tenue au feu	<b>Auto-extinguible UL94 HB</b>



### Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Larg. W2	Haut. H	Ø max. toron	Matière	Couleur	Adhésif
151-13018	<b>RA3</b>	13,0	13,0	5,0	5,0	3,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-13019	<b>RA6</b>	19,0	19,0	5,0	9,0	6,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-13020	<b>RA9</b>	19,0	19,0	7,5	12,5	9,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-13021	<b>RA13</b>	25,0	25,0	10,0	16,5	13,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-13119	<b>RA18</b>	28,5	28,5	10,0	23,0	18,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-14059	<b>RB5</b>	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-14000	<b>RB5</b>	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-13606	<b>RB8</b>	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-13601	<b>RB8</b>	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-00505	<b>RB14</b>	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-00502	<b>RB14</b>	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-00831	<b>RB20</b>	33,0	27,0	18,0	25,0	20,0	PA66HIRHS	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.