

Fiche technique | Numéro d'article: 726-346

Matrice de répartition; impression 33-64; couleurs de peigne bleu uni;
repérage des modules des deux côtés disposé en ligne verticale; pour racks
19"; tourné 180°; mode de construction étroitement; pour applications Ex i;
32 pôles

www.wago.com/726-346



RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Couleur: ■

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	10 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3



Données de raccordement

Type de connexion 1	page 1
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	3
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Conducteur rigide	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Type de connexion 2	page 2
Nombre de points de connexion Type de connexion 2	3
Nombre de pôles	32
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	36,5 mm / 1.437 inch

Données mécaniques

Mode de construction	encombrement
Impression	Impression 33-64

Données du matériau

Couleur	gris foncé
Charge calorifique	1.091 MJ
Poids	139.538 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918456180
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

71-100850



Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Produits correspondants

tools

	N° art.: 210-719 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm	www.wago.com/210-719
--	---	--

General accessories

	N° art.: 726-902 Adaptateur	www.wago.com/726-902
	N° art.: 726-903 Borne d'extension pour matrices de répartition; à encliqueter sur l'élément de fixation; Borne d'extension avec contact sur le support de fixation	www.wago.com/726-903
	N° art.: 726-904 Borne d'extension pour matrices de répartition; à encliqueter sur l'élément de fixation; isolé; Borne d'extension	www.wago.com/726-904

ferrule

	N° art.: 216-104 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-104
	N° art.: 216-123 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-123
	N° art.: 216-202 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-202
	N° art.: 216-204 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-204

check

	N° art.: 210-137 Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm	www.wago.com/210-137
--	--	--

Marking accessories

	N° art.: 209-185 Adaptateur	www.wago.com/209-185
	N° art.: 209-500/209-035 Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; X (100x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable	www.wago.com/209-500/209-035
	N° art.: 209-501 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501
	N° art.: 209-501/000-002 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-002
	N° art.: 209-501/000-005 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-005
	N° art.: 209-501/000-006 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-006
	N° art.: 209-501/000-007 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-007
	N° art.: 209-501/000-012 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-012
	N° art.: 209-501/000-017 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-017
	N° art.: 209-501/000-023 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-023
	N° art.: 209-501/000-024 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/209-501/000-024
	N° art.: 209-502 Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable	www.wago.com/209-502
	N° art.: 209-566 Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable	www.wago.com/209-566
	N° art.: 210-612 Bandes de marquage; pour marquage par l'utilisateur; vierge; autocollant	www.wago.com/210-612
	N° art.: 726-905 Adaptateur	www.wago.com/726-905

Insulation stop



N° art.: 726-901

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 4 x3 pièces / bande

www.wago.com/726-901



N° art.: 726-906

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 mm² « r »; 0,14 - 0,25 mm² « s »; 4 x3 pièces / bande

www.wago.com/726-906



N° art.: 726-907

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm² « s+r »; 4 x3 pièces / bande

www.wago.com/726-907

Jumper



N° art.: 709-107

Chaîne de pontage en fil; isolé; 32 raccords

www.wago.com/709-107

Téléchargements

Documentation

Bid Text

726-346

Oct 18, 2017

DOC
26,1 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.