



Embases rectangulaires adhésives ou à visser

• Embases CTQM

Les embases CTQM à "2-Entrées" permettent un maintien et un guidage sûrs des câbles et conduits.


Elles possèdent les caractéristiques suivantes :

- pour des colliers de largeur 5 mm maximum
- à fixer au centre, avec une vis à tête fraisée (Ø maxi. de la tête de vis : 8,0 mm)

Les embases de la série Q sont particulièrement adaptées aux colliers de cette même série. En effet, combinées à des colliers de la série Q, elles assurent le maintien en place du collier pendant le pré-assemblage. De plus, elles ont été conçues de manière à empêcher le collier de la série Q de glisser, même lorsqu'il est positionné à la verticale dans l'embase déjà fixée.



Embases CTQM de la série Q : à 2-Entrées et à visser.



Embase CTQM

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA), Noir (BK)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Nous proposons d'autres produits de la série Q en pages 81 et 508.

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Larg. max. du collier G	Matière	Couleur
151-10920	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Naturel (NA)
151-10930	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Noir (BK)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.