



Colliers à crantage extérieur, de couleur, pour le repérage

• Série LR55

Principales caractéristiques

Les colliers démontables LR55 peuvent être fermés et ouverts sans outil. Proposés en différentes couleurs et en deux matériaux, ils conviennent donc particulièrement bien comme éléments de repérage dans les utilisations les plus diverses, en intérieur ou en extérieur et même en températures élevées. De par leur crantage extérieur, ces colliers minimisent les risques de dommages des isolants.

Utilisations

Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables, conviennent parfaitement pour les installations temporaires ou pour du repérage.




Les colliers de couleur LR55 sont adaptés au repérage et peuvent être réutilisés.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)
Températures d'utilisation	-40 °C à +105 °C en continu, (+145 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Série LR55

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Matière	Couleur
115-00003	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Rouge (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Jaune (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Vert (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Bleu (BU)
115-00008	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Naturel (NA)
115-00002	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66HS	Noir (BK)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.