



## Gaines thermorétractables TREDUX

### • Présentoir TREDUX

#### Principales caractéristiques

TREDUX offre une gamme complète de gaines à paroi mince, moyenne et épaisse en longueur de 1 mètre.

Avec son taux de rétreint de 3:1, la gaine TREDUX est la solution idéale aux fortes variations de diamètres. Elle couvre avec peu de références une large gamme de dimensions différentes tout en répondant à pratiquement toutes les exigences en matière de gaine thermorétractable. Cette optimisation permet de réduire les stocks et leurs coûts associés.

Tous les tubes sont étiquetés avec un code barre EAN. Ceci permet une facturation rapide et sans erreur ainsi qu'une gestion du stock au niveau de l'enregistrement.

Le carton distributeur pré-perforé est facile à ouvrir et permet une présentation rapide, sûre et attractive.



Le présentoir TREDUX : un bon visuel et une facilité d'utilisation.

**D'autres couleurs sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter!**



Etiquetage individuel TREDUX.

#### Références et informations techniques

Article	Référence	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi WT	Contenu (pièce de 1m)	Couleur
Proposition d'assortiment pour le présentoir TREDUX						
TREDUX paroi mince						
319-00150	TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	20	Noir (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Noir (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Noir (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Noir (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Noir (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Noir (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Noir (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Noir (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Noir (BK)
319-02400	TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	5	Noir (BK)
319-00307	TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Vert/jaune (GNYE)
319-00607	TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Vert/jaune (GNYE)
319-01207	TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Vert/jaune (GNYE)
TREDUX MA47 paroi moyenne adhésive						
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Noir (BK)
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Noir (BK)
323-50190	TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,5	10	Noir (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Noir (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Noir (BK)
323-50400	TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,5	4	Noir (BK)
TREDUX HA47 paroi épaisse adhésive						
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Noir (BK)
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Noir (BK)
321-50190	TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,7	10	Noir (BK)
321-50330	TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,2	5	Noir (BK)
321-50450	TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,1	4	Noir (BK)
319-30000	TREDUX-Display	-	-	-	1	Bleu (BU)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.