




Barrettes de fixation à visser


- Série MP (2 à 4 faisceaux)
- Série MSMP (4 à 6 faisceaux)

Principales caractéristiques

Ces barrettes permettent la fixation de plusieurs faisceaux ou conduits parallèles sur panneau. Elles sont destinées à être vissées sur un panneau au moyen de 2 vis. Il suffit ensuite d'engager les colliers dans les ouvertures prévues à cet effet et de serrer les faisceaux ou conduits.



MP, MSMP



MP, MSMP

Utilisations

Ces barrettes facilitent le cheminement fonctionnel et esthétique des câbles en armoires électriques ou en installations fixes (armoires de contrôle, et systèmes militaires).

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Entraxe F	Taille perçage HS	Larg. max. du collier G	Matière	Nombre de faisceaux
151-24219	MP2M3	76,2	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	2
151-24319	MP3M3	108,0	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	3
151-24419	MP4M3	139,8	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	4
150-83499	MSMP4	167,0	15,9	5,2	5,1	19,0	7,6	8,2	PA66	4
151-24519	MP5M3	171,6	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	5
151-25519	MSMP5	204,0	15,7	5,3	5,1	38,0	7,7	8,2	PA66	5
151-25619	MSMP6	242,0	15,7	5,3	3,5	38,0	7,7	8,2	PA66	6

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.