

**Repérage d'équipements & appareillages  
LM MT300 17X9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Référence  | <a href="#">1724151044</a>  |
| Type       | LM MT300 17X9 WS  |
| Version    | Repérage d'équipements & appareillages,<br>Etiquette, 17.8 x 9 mm, Polyester, sans PVC,<br>Couleur: Blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190368975   |
| Cdt.       | 10 pièce(s)   |

## Fiche de données

### Repérage d'équipements & appareillages LM MT300 17X9 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |         |      |
|-----------|---------|---------|------|
| Longueur  | 17,8 mm | Largeur | 9 mm |
| Poids net | 12,3 g  |         |      |

### Repérages

|  |                          |  |                     |
|--|--------------------------|--|---------------------|
| Adhésif                                  | Acrycopolymère permanent | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB                  |
| Couleur                                  | Blanc                    | Couleur du matériau selon code couleurs  | 9                   |
| Diamètre extérieur du conducteur         | -                        | Marquage avec stylo (Sti)                | Oui                 |
| Marquage imprimante laser                | Oui                      | Marquage imprimante matricielle          | Non                 |
| Marquage par transfert thermique         | Non                      | Matériau                                 | Polyester, sans PVC |
| Nombre par feuille                       | 341                      | Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C              |
| Plage de température d'utilisation, min. | -45 °C                   | Printjet                                 | Non                 |
| Procédé d'impression                     | Impression laser         | Speed-Marking-Laser                      | Non                 |
| Utilisable avec la station de marquage   | Oui                      | Version                                  | autoadhésif         |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

### Agréments

Agréments