

**Repérage d'équipements & appareillages
LM MT300 20X8 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Référence	1686381044
Type	LM MT300 20X8 WS
Version	Repérage d'équipements & appareillages, Etiquette, 20.3 x 8 mm, Polyester, sans PVC, Couleur: Blanc
GTIN (EAN)	4008190493936
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

Repérage d'équipements & appareillages LM MT300 20X8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	20,3 mm	Largeur	8 mm
Poids net	11,2 g		

Repérages

Adhésif	Acrycopolymère permanent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Couleur	Blanc	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Diamètre extérieur du conducteur	-	Marquage avec stylo (Sti)	Oui
Marquage imprimante laser	Oui	Marquage imprimante matricielle	Non
Marquage par transfert thermique	Non	Matériau	Polyester, sans PVC
Nombre par feuille	264	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-45 °C	Printjet	Non
Procédé d'impression	Impression laser	Speed-Marking-Laser	Non
Utilisable avec la station de marquage	Oui	Version	autoadhésif

Classifications

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Agréments

Agréments

