


**Repérage d'équipements & appareillages
LM MT300 20X8 SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Référence | 1686380001 |
| Type | LM MT300 20X8 SI |
| Version | Repérage d'équipements & appareillages, Etiquette, 20.3 x 8 mm, Polyester, sans PVC, Couleur: argent |
| GTIN (EAN) | 4008190493929 |
| Cdt. | 10 pièce(s) |

Fiche de données

Repérage d'équipements & appareillages LM MT300 20X8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|---------|------|
| Longueur | 20,3 mm | Largeur | 8 mm |
| Poids net | 11,8 g | | |

Repérages

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|
| Adhésif | Acrylpolymère permanent | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Couleur | argent | Diamètre extérieur du conducteur | - |
| Marquage avec stylo (Sti) | Oui | Marquage imprimante laser | Oui |
| Marquage imprimante matricielle | Non | Marquage par transfert thermique | Non |
| Matériau | Polyester, sans PVC | Nombre par feuille | 264 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -45 °C |
| Printjet | Non | Procédé d'impression | Impression laser |
| Speed-Marking-Laser | Non | Utilisable avec la station de marquage | Oui |
| Version | autoadhésif | | |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001288 | ETIM 3.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

Agréments

Agréments

