

**Repérage d'équipements & appareillages  
LM MT300 26X10 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">168640001</a>
Type	LM MT300 26X10 SI
Version	Repérage d'équipements & appareillages, Etiquette, 26 x 10 mm, Polyester, sans PVC, Couleur: argent
GTIN (EAN)	4008190494001
Cdt.	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Repérage d'équipements & appareillages LM MT300 26X10 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	26 mm	Largeur	10 mm
Poids net	10,8 g		

### Repérages

Adhésif	Acrylpolymère permanent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Couleur	argent	Diamètre extérieur du conducteur	-
Marquage avec stylo (Sti)	Oui	Marquage imprimante laser	Oui
Marquage imprimante matricielle	Non	Marquage par transfert thermique	Non
Matériau	Polyester, sans PVC	Nombre par feuille	156
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-45 °C
Printjet	Non	Procédé d'impression	Impression laser
Speed-Marking-Laser	Non	Utilisable avec la station de marquage	Oui
Version	autoadhésif		

### Classifications

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

### Agréments

Agréments