




Fiche technique | Numéro d'article: 756-5101/030-100

Câble de capteur/actionneur; ONE END OF THE CABLE IS FITTED; 3 pôles;

Connecteur femelle M8 droit; extrémité libre; 10 m

[www.wago.com/756-5101/030-100](http://www.wago.com/756-5101/030-100)





Pin 1 ... 4: 0,34 mm <sup>2</sup>	
1 )	braun (+)
3 )	blau (-)
4 )	schwarz (S)

#### Description du produit :

#### Brève description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

#### Données

##### Données techniques

Version de raccordement	M8 socket - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Longueur du conducteur	10 m
Tension de service	AC/DC 60 V
Operating current	4 A
Surtension transitoire de référence	1,5 kV

##### Données mécaniques

Cycles de courbure	2
Schleppkettentauglichkeit	yes



Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	3,9 ... 4,3 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
sans halogène	Yes
Matériel de l'enveloppe	Polyurethan (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	0,6 Nm
Poids	230 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

### Dates commerciales

Country of origin	CZ
GTIN	4045454941895
Customs Tariff No.	85444290900

### Téléchargements

#### Documentation

#### System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	Jun 19, 2013	Téléchargement
		130,8 kB

Sous réserve de modifications.