



## Étiquettes autoprotégées, imprimante laser

### • Matériau 1104 (Blanc-Transparent)

#### Principales caractéristiques

Les étiquettes Helatag pour imprimantes laser ont été spécialement développées pour les imprimantes de ce type. Les marquages ainsi obtenus sont d'excellente définition, sans bavure possible, et immédiatement très résistants.

Les étiquettes sont fournies dans une boîte afin de les protéger.

Pour des impressions complexes, HellermannTyton recommande l'utilisation du logiciel de création d'étiquette Tagprint Pro.

Pour l'impression de texte simple, nous recommandons le téléchargement du masque d'impression sur notre site internet [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr) (zone téléchargement).




Matériaux pour imprimante laser



La protection transparente offre une identification durable.

Informations matériau	
Matière	<b>Type 1104, Polyester (PET), blanc transparent (WH/CL), auto-protégées</b>
Températures d'utilisation	<b>-40 °C à +150 °C</b>
Température de polymérisation	<b>de +5 °C</b>
Adhésif	<b>Acrylique</b>
Epais. film (µm)	<b>23</b>
Propriétés chimiques du matériau	<b>Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, et à l'acide de batterie.</b>



#### Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Ø min. toron	Ø max. toron	Larg. W	Haut. H	Haut. H2	Étiquettes par feuille	Contenu
594-11041	<b>TAG26LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	1,5	3,00	12,70	9,50	19,05	180	5000
594-21104	<b>TAG130LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	2,4	4,80	12,70	9,00	24,00	165	5000
594-11042	<b>TAG49LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	2,6	5,30	25,40	8,80	25,40	70	2500
594-31104	<b>TAG131LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	3,8	7,60	12,70	12,70	36,50	105	2500
594-41104	<b>TAG132LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	3,8	7,60	20,32	12,70	36,50	63	2500
594-01104	<b>TAG02LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	3,8	7,60	25,40	12,70	36,50	49	2450
594-51104	<b>TAG133LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	5,1	10,10	19,05	12,70	44,50	60	2500
594-61104	<b>TAG134LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	5,1	10,10	25,40	12,70	44,50	42	1000
594-11104	<b>TAG09LA4-1104-WHCL</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	5,8	11,60	25,40	19,05	55,50	35	1000
594-71104	<b>TAG135LA4-1104-CLWH</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	6,7	13,50	48,50	12,70	55,00	20	500
594-91104	<b>TAG137LA4-1104-CLWH</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	7,1	14,30	31,75	22,86	67,70	24	1000
594-81104	<b>TAG136LA4-1104-CLWH</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	7,7	15,50	25,40	19,05	67,70	28	1000
594-11040	<b>TAG145LA4-1104-CLWH</b>	Blanc (WH), Transparent (CL)	11,1	22,30	25,40	25,40	95,30	21	1000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.