



Fiche technique | Numéro d'article: 756-5301/040-050

Câble de capteur/actionneur; ONE END OF THE CABLE IS FITTED; 4 pôles;

Connecteur femelle M12 droit; extrémité libre; 5 m

[www.wago.com/756-5301/040-050](http://www.wago.com/756-5301/040-050)





Pin 1 ... 5: 0,34 mm<sup>2</sup>

1	)	braun (+)
2	)	weiß (Ö)
3	)	blau (-)
4	)	schwarz (S)
5	)	grau
		Schirm

#### Description du produit :

#### Brève description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

#### Données

#### Données techniques

Version de raccordement	M12 socket - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Longueur du conducteur	5 m
Tension de service	AC/DC 250 V
Operating current	4 A
Surtension transitoire de référence	2,5 kV

#### Données mécaniques

Cycles de courbure	2
--------------------	---



Schleppkettentauglichkeit	yes
Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	4,5 ... 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
sans halogène	Yes
Matériel de l'enveloppe	Polyurethan (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	1 Nm
Poids	161 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

### Dates commerciales

Country of origin	HU
GTIN	4044918974943
Customs Tariff No.	85444290900

### Téléchargements

#### Documentation

#### System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	Jun 19, 2013	Téléchargement
		130,8 kB

Sous réserve de modifications.