



Fiche technique | Numéro d'article: 756-5311/040-050

Câble de capteur/actionneur; ONE END OF THE CABLE IS FITTED; 4 pôles;

Connecteur mâle M12 droit; extrémité libre; 5 m

www.wago.com/756-5311/040-050





Pin 1 ... 5: 0,34 mm²

1	■	braun (+)
2	■	weiß (Ö)
3	■	blau (-)
4	■	schwarz (S)
5	■	grau
		----- Schirm

Description du produit :

Brève description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

Données

Données techniques

Version de raccordement	M12 plug - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Longueur du conducteur	5 m
Tension de service	AC/DC 250 V
Operating current	4 A
Surtension transitoire de référence	2,5 kV

Données mécaniques

Cycles de courbure	2
--------------------	---



Schleppkettentauglichkeit	yes
Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	4,5 ... 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
sans halogène	Yes
Matériel de l'enveloppe	Polyurethan (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	1 Nm
Poids	165 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

Dates commerciales

Country of origin	HU
GTIN	4045454942106
Customs Tariff No.	85444290900

Téléchargements**Documentation****System Description**

IP67 Cables and Pluggable Connectors	Jun 19, 2013	Téléchargement
		130,8 kB

Sous réserve de modifications.