





## Données

### Données techniques

Version de raccordement	M12 socket - M12 plug
Nombre de pôles	5
Point de connexion blindé	yes
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Longueur du conducteur	2 m
Tension de service	AC/DC 250 V
Operating current	4 A
Surtension transitoire de référence	1,5 kV

### Données mécaniques

Cycles de courbure	2
Schleppkettentauglichkeit	yes
Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	6,3 ... 6,7 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
sans halogène	Yes
Matériel de l'enveloppe	Polyurethan (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	1 Nm
Poids	152 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

### Dates commerciales

Country of origin	HU
GTIN	4045454724597
Customs Tariff No.	85444290900



Téléchargements

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

Jun 19, 2013

Téléchargement

130,8 kB

---

Sous réserve de modifications.