



Identification des panneaux de contrôle, marquage à la main en carnet HELASIGN

• Matériau 270 (Jaune)

Ces étiquettes sont disponibles avec ou sans bordures noires dans un format carnet de poche. Idéales pour l'identification sur site, elles offrent une bonne résistance aux huiles, à l'eau et peuvent être ôtées sans laisser de trace d'adhésif. Elles peuvent être appliquées sur des surfaces rugueuses.

La couverture du carnet protège les étiquettes des poussières ou salissures avant usage.

Un outil de pose est fourni avec chaque carnet d'HELASIGN pour une application plus précise.

Pour obtenir un résultat professionnel, nous recommandons l'utilisation du marqueur indélébile T82S.



Toujours en poche grâce au format du carnet petit format et très léger.



Marquage manuel

Informations matériau	
Matière	Type 270, Tissu jaune (YE)
Températures d'utilisation	-40 °C à +121 °C
Température de polymérisation	de +4 °C
Adhésif	Caoutchouc synthétique
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance aux huiles, à l'eau et peuvent être ôtées sans laisser de trace d'adhésif.



Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Larg. W	Haut. H	Qté par Carnet
Étiquettes en tissu sans bordure					
598-12027	TAG120B-270-YE	Jaune (YE)	15,00	6,00	1050
598-12227	TAG122B-270-YE	Jaune (YE)	15,00	9,00	700
598-12427	TAG124B-270-YE	Jaune (YE)	19,00	11,00	440
598-12127	TAG121B-270-YE	Jaune (YE)	20,00	8,00	600
Étiquettes en tissu avec bordure					
598-92227	TAG122FB-270-YE	Jaune (YE)	15,00	9,00	700
598-92427	TAG124FB-270-YE	Jaune (YE)	19,00	11,00	440
598-92127	TAG121FB-270-YE	Jaune (YE)	20,00	8,00	600
598-92527	TAG125FB-270-YE	Jaune (YE)	38,00	11,00	220
Stylos marqueurs indélébiles T82					
500-50820	T82S-BK	Noir (BK)	–	–	
500-50822	T82R-RD	Rouge (RD)	–	–	

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

