



Colliers et plaquettes d'identification pour faisceaux

• Plaquettes IMP


Principales caractéristiques

Les plaquettes IT et IMP peuvent être marquées en collant une étiquette. Dans ce cas le format et l'impression pourront être gérés par le logiciel Tagprint Pro. Alternativement, le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide d'un marqueur indélébile T825.

Les plaquettes IT et IMP sont fixées par deux colliers de largeur maximum 4,80 mm et de longueurs variables pour s'adapter au diamètre du faisceau ou tuyau.



La meilleure solution pour identifier les câbles et tuyauteries de tout diamètres.



IT1, IMP

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA), Noir (BK)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Pour plus d'informations sur les marqueurs indélébiles se reporter à la page 495.

Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Long. L	Larg. W	Larg. max. du collier G	Contenu	Étiquettes recommandées
151-42119	IT1	Naturel (NA)	44,0	19,00	4,80	100	TAG28-16TD1
151-42159	IMP1.5	Naturel (NA)	38,1	19,10	4,80	100	TAG18-16TD1
151-42229	IMP2	Naturel (NA)	19,01	50,80	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42259	IMP2.5	Naturel (NA)	19,01	63,50	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42269	IMP2.5	Naturel (NA)	44,45	63,50	4,80	100	TAG43-41TD1
151-42359	IMP3.5	Naturel (NA)	19,01	88,90	4,80	100	TAG68-16TD1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.