




Fiche technique | Numéro d'article: 756-5508/030-020

Câble de capteur/actionneur; équipé des deux côtés; 3 pôles; Connecteur femelle M8 droit; Connecteur mâle M12 soudé; 2 m



www.wago.com/756-5508/030-020



Pin 1 ... 4: 0,34 mm²

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | braun (+) | 1 |
| 2 | weiß (Ö) | 2 |
| 3 | blau (-) | 3 |
| 4 | schwarz (S) | 4 |

Description du produit :

Brève description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.



Données

Données techniques

| | |
|---|----------------------|
| Version de raccordement | M8 socket - M12 plug |
| Nombre de pôles | 3 |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0° |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 90° |
| Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1 | A coded |
| Longueur du conducteur | 2 m |
| Tension de service | AC/DC 60 V |
| Operating current | 4 A |
| Surtension transitoire de référence | 1,5 kV |

Données mécaniques

| | |
|---------------------------|--|
| Cycles de courbure | 2 |
| Schleppkettentauglichkeit | yes |
| Couleur du câble gainé | noir |
| Diamètre du câble gainé | 3,9 ... 4,3 mm |
| Sheath material | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| sans halogène | Yes |
| Matériel de l'enveloppe | Polyurethan (PUR) |
| Matériau du contact | CuSn |
| Surface du contact | CuNi/Au |
| Couple de serrage | 0,6 ... 1 Nm |
| Poids | 63.5 g |

Conditions d'environnement

| | |
|--|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) déplacée | -25 ... +90 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) au repos | -50 ... +90 °C |
| Indice de protection | IP67 |
| Degré de pollution 5 | 3 selon VDE 0110 |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4044918975865 |
| Customs Tariff No. | 85444290900 |

Téléchargements

Documentation



System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

Jun 19, 2013

Téléchargement

130,8 kB

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.