



Fiche technique | Numéro d'article: 756-9105/030-000

Connecteurs pour câbles de capteurs et d'actionneurs; 3 pôles; Connecteur mâle M8 coudé



www.wago.com/756-9105/030-000





Anschließbare Leitung
Ø 4 ... 5 mm / 0,14 ... 0,34 mm²

Données

Données techniques

Version de raccordement	M8 plug
Nombre de pôles	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°

Données de raccordement

Type de connexion 1	Eindringtechnik
Conducteur rigide	0,14 ... 0,34 mm ² / ...

Données mécaniques

Diamètre raccordable du câble gainé	4 ... 5 mm
Poids	14.5 g

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP67
Charge calorifique	0.143 MJ



Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918977357
Customs Tariff No.	85366990990

Téléchargements

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	Jun 19, 2013	Téléchargement
		130,8 kB

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.