


Fiche technique | Numéro d'article: 756-9206/040-000

Connecteurs pour câbles de capteurs et d'actionneurs; 4 pôles; Connecteur mâle M12 coudé




[www.wago.com/756-9206/040-000](http://www.wago.com/756-9206/040-000)



RoHS ✓  
Compliant

BOMcheck.net



Anschließbare Leitung  
Ø 6 ... 8 mm / 0,25 - 0,75 mm<sup>2</sup>

#### Données

#### Données techniques

Version de raccordement	M12 plug
Nombre de pôles	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded

#### Données de raccordement

Type de connexion 1	Schraubtechnik
Conducteur rigide	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / ...

#### Données mécaniques

Diamètre raccordable du câble gainé	6 ... 8 mm
Poids	24 g

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 85 °C
Indice de protection	IP67

#### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821114208
Customs Tariff No.	85369010000



---

Téléchargements

**Documentation**

**System Description**

767 Series, SPEEDWAY accessories, data sheet

Jun 19, 2013

Téléchargement

455,0 kB

---

Sous réserve de modifications.