

# WML 7,5 (17X9)R

Référence: 0828444

L'image représente la version WML 5 (25x10)R



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828444>

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Collage, Diamètre du câble:  $\leq 7,5$  mm, Surface utile: 17 x 9 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 506717 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 39269092                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur (b)                          | 35 mm                       |
| Largeur (a)                           | 17 mm                       |
| Coloris                               | blanc                       |
| Matériau embase                       | Film vinyle                 |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 110 °C           |
| Composants                            | exempt de silicone          |
| Matériau                              | PVC                         |
| Nombre d'étiquettes                   | 1500                        |
| Nombre d'étiquettes par ligne         | 4                           |

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Conforme aux directives RoHS                        | oui                                      |
| Exempt d'halogène                                   | oui                                      |
| Exempt de silicone                                  | oui                                      |
| Exempt de cadmium                                   | oui                                      |
| Adhésif                                             | Acrylate                                 |
| Imprimabilité                                       | Transfert thermique                      |
| Appareil                                            | 5146477 THERMOMARK ROLL                  |
|                                                     | 5145313 THERMOMARK S1                    |
|                                                     | 5146257 THERMOMARK S1.1                  |
|                                                     | 5145274 THERMOMARK X1.1                  |
|                                                     | 5146231 THERMOMARK X1.2                  |
| Ruban encreur                                       | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110            |
|                                                     | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU         |
|                                                     | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN         |
|                                                     | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD         |
| Test substances pouvant nuire à adhérence peintures | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| Résultat                                            | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries   | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| Durée de contrôle (heures)                          | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement      | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin             | DIN EN ISO 9227:2012-09                  |
| Durée du contrôle                                   | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                  | Test réussi                              |
| Spécification de contrôle climat saturé avec SO2    | DIN 50018:1997-06                        |
| Degré climatique                                    | KFW 1,0 S                                |
| Cycles                                              | 2                                        |
| Résultat contrôle condensation                      | Test réussi                              |
| Inflammabilité                                      | auto-extinguible                         |
| Epaisseur film                                      | 0,06 mm                                  |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                       |                                                                    |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5145384 | THERMOMARK-RIBBON 110 | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques