



### Frette spiralée standard en polyéthylène pour usage général

- SBPE


#### Principales caractéristiques

Les frettes spiralées SBPE sont utilisées pour organiser et protéger les câbles et les conduites en usage général. Grâce à leur structure en spirale, elles peuvent être mises en oeuvre directement sur site et il est possible d'en dériver des câbles sur toute leur longueur et dans toutes les directions.

SBPE est disponible dans une large gamme de diamètres et couleurs.


#### Utilisations

Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications dans le secteur des industries électriques, la fabrication d'armoires et le câblage des usines. Le conditionnement de 30m est utilisé dans les applications industrielles. Pour des besoins moindres, SBPE est également disponible en sachets très pratiques de 5 mètres dans les tailles 4 et 9.



Frette spiralée SBPE.

Informations matériau	
Matière	<b>Polyéthylène (PE)</b>
Températures d'utilisation	<b>-60 °C à +90 °C, en pointe +120 °C</b>
Tenue au feu	<b>Auto-extinguible UL94 HB</b>



#### Références et informations techniques

Article	Référence	Ø int. D	Epais. paroi WT	Pas (P)	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur
SBPE, longueur 5 m							
161-41103	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturel (NA)
161-41104	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Noir (BK)
161-41105	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Gris (GY)
161-41203	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturel (NA)
161-41204	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Noir (BK)
161-41205	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Gris (GY)
SBPE, longueur 30 mètres							
161-41000	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Naturel (NA)
161-41001	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Noir (BK)
161-41002	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Gris (GY)
161-41100	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturel (NA)
161-41101	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Noir (BK)
161-41102	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Gris (GY)
161-41200	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturel (NA)
161-41201	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Noir (BK)
161-41202	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Gris (GY)
161-41300	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Naturel (NA)
161-41301	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Noir (BK)
161-41302	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Gris (GY)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.