



## Système de porte-étiquettes, impression laser


### • Étiquettes Helafix HFX

#### Principales caractéristiques

Les étiquettes HFX au format DIN A4 ont été spécialement développées pour les porte-étiquettes Helafix. Elles peuvent être imprimées avec une imprimante laser ou identifiées manuellement avec un marqueur T82S.

Toutes les étiquettes HFX-P sont disponibles en deux couleurs (jaune sur le recto et blanc sur le verso). D'autres couleurs sont disponibles sur demande.


Pour une édition facile, nous recommandons le logiciel de marquage Tagprint Pro.



Parfaitement adaptées aux porte-étiquettes Helafix.



Matériaux pour imprimante laser



#### Informations matériau

Matière	<b>Polyester</b>
Couleur	<b>Jaune (YE), Blanc (WH)</b>
Températures d'utilisation	<b>-70 °C à +160 °C</b>
Propriétés chimiques du matériau	<b>Excellente résistance aux alcools, essences, agents de nettoyage, butanol, éthyle et butyl cellosolve, acide de batterie. Résistant aux UV et adaptée pour un usage en extérieur lorsque le marquage est réalisé avec le marqueur T82 ou imprimé par impression laser.</b>



Pour une impression facile, nous recommandons l'utilisation du logiciel Tagprint Pro (voir page 547) ou bien l'utilisation de nos guides d'impression disponibles en format MS-Windows Word à télécharger sur notre site internet [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr).

#### Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Larg. W	Haut. H	Étiquettes par feuille	Feuilles par paquet	Quantité par carton
526-01014	<b>HFX9-17P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	17,50	9,00	319	20	6380
526-01514	<b>HFX9-35P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	35,00	9,00	145	20	2900
526-02014	<b>HFX9-52P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	52,50	9,00	124	20	2480
526-01714	<b>HFX12-35P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	35,00	12,00	110	20	2200
526-02214	<b>HFX12-52P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	52,50	12,00	92	20	1840
526-02514	<b>HFX12-105P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	105,00	12,00	44	20	880
526-05014	<b>HFX12-210P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	210,00	12,00	22	20	440
526-03014	<b>HFX24-105P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	105,00	24,00	22	20	440
526-05514	<b>HFX24-210P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	210,00	24,00	11	20	220
526-04014	<b>HFX48-105P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	105,00	48,00	10	20	200
526-06014	<b>HFX48-210P</b>	Jaune (YE), Blanc (WH)	210,00	48,00	5	20	100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.