



Frette spiralée en polyéthylène classée UL94V0

• SBPAV0

Principales caractéristiques

Grâce à leurs additifs de retardateur de flamme, les frettes spiralées SBPAV0 sont auto-extinguibles selon UL94V0. En PA6 sans halogène, elles sont faciles à installer et offrent une protection mécanique optimale. Elles peuvent maintenir de multiples câbles et être aisément démontées et réutilisées.


Utilisations

Les frettes spiralées SBPAV0 sont particulièrement adaptées aux applications difficiles comme les bâtiments publics, l'industrie ferroviaire et aéronautique et partout où les exigences de UL94V0 sont requises.



Frette spiralée SBPAV0.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-40 °C à +90 °C, en pointe +120 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V0
Homologations	UL



Références et informations techniques

Article	Référence	Ø int. D	Epais. paroi WT	Pas (P)	Ø min. toron	Ø max. toron
SBPAV0, longueur 30 mètres						
161-44000	SBPAV01.5	1,5	0,4	6,0	1,6	8,0
161-44100	SBPAV04	4,0	0,6	7,8	5,0	20,0
161-44200	SBPAV09	9,0	1,0	12,5	10,0	100,0
161-44300	SBPAV016	16,0	1,2	16,0	20,0	150,0

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.