

## Repère pour conducteur - UC-WMC 4.4 (23X 5.5) - 0818195

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Traceur, Type de montage: clipsage, Diamètre du câble: 2,8-4,4 mm, Surface utile: 23 mm x 5,5 mm



### Propriétés produit

- La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

### Données commerciales

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unité de conditionnement         | 8 STK                                                                                                   |
| Quantité minimum de commande     | 8 STK                                                                                                   |
| GTIN                             | <br>4 046356 133500 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0.01017 kg                                                                                              |
| Numéro du tarif douanier         | 39269097                                                                                                |
| Pays d'origine                   | Pologne                                                                                                 |

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Largeur (a)       | 23 mm             |
| Diamètre du câble | 2,8 mm ... 4,4 mm |

#### Conditions d'environnement

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

#### Généralités

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Coloris                             | blanc                            |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                               |
| Matériau                            | PA                               |
| Résistance à l'effacement           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Nombre d'étiquettes                 | 9                                |
| Nombre d'étiquettes par ligne       | 3                                |
| Type de montage repérage            | clipsage                         |

## Repère pour conducteur - UC-WMC 4.4 (23X 5.5) - 0818195

### Caractéristiques techniques

#### Normes et spécifications

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                          |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Accessoires

#### Accessoires

##### Chargeur

Support - P1 UC-MAG 2 - 5146082



Chargeur de CMS-P1-PLOTTER pour UC-WMC 4,4...

