

SC 2,5/10

Référence: 3042311

L'illustration montre une version à 6 pôles



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042311>

Prolongateur, Mode de raccordement: Raccordement enfichable,
Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12,
Largeur: 52 mm, Hauteur: 18,8 mm, Coloris: gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 922603
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 268 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Dimensions

Largeur	52 mm
Longueur	37,2 mm
Hauteur	18,8 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	24 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm ²)
Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III

Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 61984
Intensité nominale I_N	24 A
Tension nominale U_N	500 V
Paroi latérale ouverte	ja
Nombre de pôles	10

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,08 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	28
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Section de conducteur souple min.	0,08 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	28
Section de conducteur AWG souple max.	14
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	0,5 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement enfichable
Longueur à dénuder	10 mm
Gabarit	A3

Approbations

Homologations

cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3002843	ISH 2,5/0,2	Douille d'arrêt, Coloris: blanc
3002856	ISH 2,5/0,5	Douille d'arrêt, Coloris: gris
3002869	ISH 2,5/1,0	Douille d'arrêt, Coloris: noir
0201731	MPS-IH BK	Manchon isolant, Coloris: noir
0201689	MPS-IH BU	Manchon isolant, Coloris: bleu
0201702	MPS-IH GN	Manchon isolant, Coloris: vert
0201728	MPS-IH GY	Manchon isolant, Coloris: gris
0201676	MPS-IH RD	Manchon isolant, Coloris: rouge
0201663	MPS-IH WH	Manchon isolant, Coloris: blanc
0201692	MPS-IH YE	Manchon isolant, Coloris: jaune
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
3030983	PS-5	Adaptateur d'essai, Coloris: rouge
3038723	PS-5/2,3MM RD	Fiche de contrôle, Coloris: rouge
Flasque		
3042243	D-SC 2,5	Flasque d'extrémité, Longueur: 43,5 mm, Largeur: 2,2 mm, Coloris: gris
3036725	DP PS-5	Entretoise, Coloris: rouge
Montage		
3040562	PDZ/2	Dispositif antitraction, Longueur: 3 mm, Largeur: 9,6 mm, Hauteur: 23 mm, Nombre de pôles: 2, Coloris: noir
3040575	PDZ/4	Dispositif antitraction, Longueur: 3 mm, Largeur: 19,9 mm, Hauteur: 23 mm, Nombre de pôles: 4, Coloris: noir
Repérage		
1051993	B-STIFT	Stylo marqueur, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
0818153	UC-TMF 5	Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de plaque, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,6 x 5,1 mm

0828744	UCT-TMF 5	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,4 x 4,7 mm
0811228	X-PEN 0,35	Stylo de repérage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5 mm, Surface utile: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5 mm, Surface utile: 5,1 x 5,2 mm

Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3040258	SP 2,5/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3040261	SP 2,5/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040274	SP 2,5/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040287	SP 2,5/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040290	SP 2,5/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris

3040300	SP 2,5/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040313	SP 2,5/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040326	SP 2,5/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040339	SP 2,5/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040342	SP 2,5/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040355	SP 2,5/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040368	SP 2,5/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040371	SP 2,5/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040384	SP 2,5/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040397	SP 2,5/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210619	SP-H 2,5/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune

3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3210622	SP-H 2,5/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210635	SP-H 2,5/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210648	SP-H 2,5/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210651	SP-H 2,5/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210664	SP-H 2,5/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210677	SP-H 2,5/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210680	SP-H 2,5/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210693	SP-H 2,5/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210703	SP-H 2,5/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210716	SP-H 2,5/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris

3210729	SP-H 2,5/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210732	SP-H 2,5/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210745	SP-H 2,5/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3210758	SP-H 2,5/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040106	SPB 2,5/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3040119	SPB 2,5/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040122	SPB 2,5/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040135	SPB 2,5/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040143	SPB 2,5/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040151	SPB 2,5/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040164	SPB 2,5/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040177	SPB 2,5/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040180	SPB 2,5/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040193	SPB 2,5/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris

3040203	SPB 2,5/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040216	SPB 2,5/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040229	SPB 2,5/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040232	SPB 2,5/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040245	SPB 2,5/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040407	SPDB 2,5/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune
3040410	SPDB 2,5/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040423	SPDB 2,5/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040436	SPDB 2,5/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040449	SPDB 2,5/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040452	SPDB 2,5/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040465	SPDB 2,5/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040478	SPDB 2,5/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040481	SPDB 2,5/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris

3040494	SPDB 2,5/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040504	SPDB 2,5/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040517	SPDB 2,5/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040520	SPDB 2,5/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040533	SPDB 2,5/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3040546	SPDB 2,5/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris
3041710	SPV 2,5/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris

3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune
3041723	SPV 2,5/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041736	SPV 2,5/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041749	SPV 2,5/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041752	SPV 2,5/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041765	SPV 2,5/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041778	SPV 2,5/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041781	SPV 2,5/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041794	SPV 2,5/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041804	SPV 2,5/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041817	SPV 2,5/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041820	SPV 2,5/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041833	SPV 2,5/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041846	SPV 2,5/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris
3041859	SPV 2,5/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques