

10.010.53

## Luminaire d'extérieur mural en alumin

### en forme de demi lune 5000.333

Luminaire mural en aluminium et verre trempé. Fourni avec une ampoule halogène (compatible avec LED). Son design en demi-lune crée une atmosphère zen dans votre jardin

Matière principale	Aluminium
Couleur	Gris
Intérieur-Extérieur	Intérieur et extérieur
Alimentation	Electricité
Type de lampe	Applique
Ampoule incluse	Oui, intégrée
Ampoule remplaçable	Oui
Type de culot	G9
Classe énergétique	C
Classe d'isolation	I
Compatible LED	Oui
Flux lumineux nominal utile	335
Couleur clair	Blanc chaud
Indice IP	IP44



25  
WATT

### Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 9405109890

UVC: H x L x D (cm): 8.3 x 25.5 x 6 | Code EAN: 8711387095146 | Poids brut (kg): 0.47 | Poids net (kg): 0.43

PCB: H x L x D (cm): 27.6 x 28.1 x 35.6 | Code EAN: 8711387135651 | Poids brut (kg): 7.89

Quantité: Par PCB : 16 | Par palette: 640 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 5 x 8 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 17696 / 36679 / 43003