

# ST 2,5-QUATTRO/2P BU

Référence: 3040669

L'illustration représente la version ST 2,5-QUATTRO/ 2P en gris



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040669>

BJ simple, Mode de raccordement: Raccord par tension à ressort/ enfichable, section :0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Coloris: bleu, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 832520 |
| Unité d'emballage           | 50 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 85369010                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 247 (CL-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Nombre d'étages                     | 1    |
| Nombre de connexions                | 4    |
| Coloris                             | bleu |
| Matériau isolant                    | PA   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0   |

### Dimensions

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 5,2 mm  |
| Longueur          | 81 mm   |
| Hauteur NS 35/7,5 | 36,5 mm |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hauteur NS 35/15 | 44 mm |
|------------------|-------|

#### Caractéristiques techniques

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Courant de charge maximal         | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Tension de choc assignée          | 6 kV                                                        |
| Degré de pollution                | 3                                                           |
| Catégorie de surtension           | III                                                         |
| Groupe d'isolant                  | I                                                           |
| Connexion selon la norme          | CEI 61984                                                   |
| Intensité nominale I <sub>N</sub> | 24 A                                                        |
| Tension nominale U <sub>N</sub>   | 500 V                                                       |
| Paroi latérale ouverte            | ja                                                          |

#### Caractéristiques de raccordement

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Section de conducteur rigide min.                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup>                     |
| Section de conducteur rigide max.                                                 | 4 mm <sup>2</sup>                        |
| Section du conducteur AWG/kcmil min.                                              | 28                                       |
| Section du conducteur AWG/kcmil max.                                              | 12                                       |
| Section de conducteur souple min.                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup>                     |
| Section de conducteur souple max.                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Section de conducteur souple AWG min.                                             | 28                                       |
| Section de conducteur AWG souple max.                                             | 14                                       |
| Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.          | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
|                                                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.            | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.            | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| 2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max. | 0,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Mode de raccordement                                                              | Raccord par tension à ressort/enfichable |
| Longueur à dénuder minimale                                                       | 8 mm                                     |
| Longueur à dénuder maximale                                                       | 10 mm                                    |
| Gabarit                                                                           | A3                                       |

## Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
 Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, IECCEB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article                           | Désignation          | Description                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connecteur mâle/adaptateur</b> |                      |                                                                                        |
| 3002843                           | ISH 2,5/0,2          | Douille d'arrêt, Coloris: blanc                                                        |
| 3002856                           | ISH 2,5/0,5          | Douille d'arrêt, Coloris: gris                                                         |
| 3002869                           | ISH 2,5/1,0          | Douille d'arrêt, Coloris: noir                                                         |
| 0201731                           | MPS-IH BK            | Manchon isolant, Coloris: noir                                                         |
| 0201689                           | MPS-IH BU            | Manchon isolant, Coloris: bleu                                                         |
| 0201702                           | MPS-IH GN            | Manchon isolant, Coloris: vert                                                         |
| 0201728                           | MPS-IH GY            | Manchon isolant, Coloris: gris                                                         |
| 0201676                           | MPS-IH RD            | Manchon isolant, Coloris: rouge                                                        |
| 0201663                           | MPS-IH WH            | Manchon isolant, Coloris: blanc                                                        |
| 0201692                           | MPS-IH YE            | Manchon isolant, Coloris: jaune                                                        |
| 0201744                           | MPS-MT               | Fiche de contrôle                                                                      |
| 3032871                           | PAI-4-N GY           | Adaptateur d'essai, Coloris: gris                                                      |
| 3030983                           | PS-5                 | Adaptateur d'essai, Coloris: rouge                                                     |
| 3038723                           | PS-5/2,3MM RD        | Fiche de contrôle, Coloris: rouge                                                      |
| <b>Flasque</b>                    |                      |                                                                                        |
| 3040083                           | D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P | Flasque d'extrémité, Longueur: 81 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 36,5 mm, Coloris: gris |
| 3036725                           | DP PS-5              | Entretoise, Coloris: rouge                                                             |
| 3043750                           | DS-ST 4/P            | Segment de flasque, Longueur: 72 mm, Hauteur: 36,5 mm, Coloris: gris                   |

### Généralités

|         |       |                                                            |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|
| 3039900 | ST-IL | Autocollant de service pour le bloc de jonction de type ST |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|

### Montage

|         |                             |                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030815 | ATP-ST QUATTRO              | Séparateur, Longueur: 90,9 mm, Largeur: 2 mm, Hauteur: 45 mm, Coloris: gris                                                            |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté                                                    |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5                                                                                             |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                               |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                          |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                          |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                        |

### Outil

|         |               |                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Pontage

|         |            |                                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| 3030161 | FBS 2-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge |
| 3036877 | FBS 2-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: bleu  |
| 3038969 | FBS 2-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: gris  |
| 3030174 | FBS 3-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge |
| 3036880 | FBS 3-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: bleu  |
| 3038972 | FBS 3-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: gris  |
| 3030187 | FBS 4-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge |
| 3036893 | FBS 4-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: bleu  |
| 3038985 | FBS 4-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: gris  |
| 3030190 | FBS 5-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: rouge |
| 3036903 | FBS 5-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: bleu  |

|         |             |                                                      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|
| 3038998 | FBS 5-5 GY  | Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: gris   |
| 3030213 | FBS 10-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: rouge |
| 3036916 | FBS 10-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: bleu  |
| 3039007 | FBS 10-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: gris  |
| 3030226 | FBS 20-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: rouge |
| 3036929 | FBS 20-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: bleu  |
| 3038671 | FBS 20-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: gris  |
| 3038930 | FBS 50-5    | Pont enfichable, Nombre de pôles: 50, Coloris: rouge |
| 3032114 | FBS 50-5 BU | Pont enfichable, Nombre de pôles: 50, Coloris: bleu  |
| 3032127 | FBS 50-5 GY | Pont enfichable, Nombre de pôles: 50, Coloris: gris  |

#### Repérage

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040588 | PC           | Etoile de détrompage, Longueur: 3 mm, Largeur: 3 mm, Hauteur: 6 mm, Coloris: rouge                                                                                                                                                                        |
| 0818108 | UC-TM 5      | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 10,5 x 4,6 mm                     |
| 0824581 | UC-TM 5 CUS  | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 10,5 x 4,6 mm        |
| 0818153 | UC-TMF 5     | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,6 x 5,1 mm                       |
| 0824638 | UC-TMF 5 CUS | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,6 x 5,1 mm          |
| 0828734 | UCT-TM 5     | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,6 x 10,5 mm |
| 0829595 | UCT-TM 5 CUS | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, Surface utile: 4,6 x 10,5 mm                                    |
| 0828744 | UCT-TMF 5    | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,4 x 4,7 mm   |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS    | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,4 x 4,7 mm |
| 3030941 | WST 2,5          | Capot de protection, 5 pôles, pour BJ au pas de : 5,2 mm                                                                                                                                                                                         |
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5,1 x 10,5 mm                                                         |
| 0824962 | ZB 5 CUS         | Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5,15 x 10,5 mm                            |
| 0825025 | ZBF 5 CUS        | Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5 mm, Surface utile: 5,15 x 5,15 mm                         |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 5 mm, Surface utile: 5,1 x 5,2 mm                                                       |

#### Produits complémentaires

| Article                           | Désignation    | Description                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connecteur mâle/adaptateur</b> |                |                                                                                                                                                                                                       |
| 3040258                           | SP 2,5/ 1      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040698                           | SP 2,5/ 1 BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3040708                           | SP 2,5/ 1 GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3040261                           | SP 2,5/ 2      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040274                           | SP 2,5/ 3      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040287                           | SP 2,5/ 4      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040290                           | SP 2,5/ 5      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris        |

|         |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040300 | SP 2,5/ 6          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040313 | SP 2,5/ 7          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040326 | SP 2,5/ 8          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040339 | SP 2,5/ 9          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040342 | SP 2,5/10          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040355 | SP 2,5/11          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040368 | SP 2,5/12          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040371 | SP 2,5/13          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040384 | SP 2,5/14          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040397 | SP 2,5/15          | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210619 | SP-H 2,5/ 1        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210761 | SP-H 2,5/ 1 BU     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3210774 | SP-H 2,5/ 1 GNYE   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3210787 | SP-H 2,5/ 1-L      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210790 | SP-H 2,5/ 1-L BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3210800 | SP-H 2,5/ 1-L GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |

|         |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210813 | SP-H 2,5/ 1-M      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210826 | SP-H 2,5/ 1-M BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3210839 | SP-H 2,5/ 1-M GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3210842 | SP-H 2,5/ 1-R      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210855 | SP-H 2,5/ 1-R BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3210868 | SP-H 2,5/ 1-R GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3210622 | SP-H 2,5/ 2        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210635 | SP-H 2,5/ 3        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210648 | SP-H 2,5/ 4        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210651 | SP-H 2,5/ 5        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris        |
| 3210664 | SP-H 2,5/ 6        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210677 | SP-H 2,5/ 7        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210680 | SP-H 2,5/ 8        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210693 | SP-H 2,5/ 9        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3210703 | SP-H 2,5/10        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3210716 | SP-H 2,5/11        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210729 | SP-H 2,5/12     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3210732 | SP-H 2,5/13     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3210745 | SP-H 2,5/14     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3210758 | SP-H 2,5/15     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040106 | SPB 2,5/ 1      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040724 | SPB 2,5/ 1 BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3040711 | SPB 2,5/ 1 GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3040119 | SPB 2,5/ 2      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040122 | SPB 2,5/ 3      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040135 | SPB 2,5/ 4      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040143 | SPB 2,5/ 5      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris        |
| 3040151 | SPB 2,5/ 6      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040164 | SPB 2,5/ 7      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040177 | SPB 2,5/ 8      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040180 | SPB 2,5/ 9      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040193 | SPB 2,5/10      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |


|         |                  |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040203 | SPB 2,5/11       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040216 | SPB 2,5/12       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040229 | SPB 2,5/13       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040232 | SPB 2,5/14       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040245 | SPB 2,5/15       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040407 | SPDB 2,5/ 1      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040737 | SPDB 2,5/ 1 BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: bleu       |
| 3040740 | SPDB 2,5/ 1 GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3040410 | SPDB 2,5/ 2      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040423 | SPDB 2,5/ 3      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040436 | SPDB 2,5/ 4      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040449 | SPDB 2,5/ 5      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris        |
| 3040452 | SPDB 2,5/ 6      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040465 | SPDB 2,5/ 7      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040478 | SPDB 2,5/ 8      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |
| 3040481 | SPDB 2,5/ 9      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris      |

|         |                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040494 | SPDB 2,5/10       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3040504 | SPDB 2,5/11       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040517 | SPDB 2,5/12       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040520 | SPDB 2,5/13       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040533 | SPDB 2,5/14       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris     |
| 3040546 | SPDB 2,5/15       | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 39 mm, Coloris: gris       |
| 3041710 | SPV 2,5/ 1        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |
| 3061017 | SPV 2,5/ 1 BU     | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu       |
| 3061020 | SPV 2,5/ 1 GNYE   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3041024 | SPV 2,5/ 1-L      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |
| 3041037 | SPV 2,5/ 1-L BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu       |
| 3041040 | SPV 2,5/ 1-L GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3041053 | SPV 2,5/ 1-M      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |
| 3041066 | SPV 2,5/ 1-M BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu       |
| 3041079 | SPV 2,5/ 1-M GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3041082 | SPV 2,5/ 1-R      | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |

|         |                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041095 | SPV 2,5/ 1-R BU   | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: bleu       |
| 3041105 | SPV 2,5/ 1-R GNYE | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 1, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: vert/jaune |
| 3041723 | SPV 2,5/ 2        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 2, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041736 | SPV 2,5/ 3        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 3, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 15,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041749 | SPV 2,5/ 4        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 4, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 20,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041752 | SPV 2,5/ 5        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 5, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 26 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris        |
| 3041765 | SPV 2,5/ 6        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 6, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 31,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041778 | SPV 2,5/ 7        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 7, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 36,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041781 | SPV 2,5/ 8        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 8, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 41,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041794 | SPV 2,5/ 9        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 9, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 46,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris      |
| 3041804 | SPV 2,5/10        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 10, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 52 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |
| 3041817 | SPV 2,5/11        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 11, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 57,2 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris     |
| 3041820 | SPV 2,5/12        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 12, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 62,4 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris     |
| 3041833 | SPV 2,5/13        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 13, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 67,6 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris     |
| 3041846 | SPV 2,5/14        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 14, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 72,8 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris     |
| 3041859 | SPV 2,5/15        | Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Nombre de pôles: 15, section :0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Largeur: 78 mm, Hauteur: 34 mm, Coloris: gris       |

## Schémas

### Dessin coté



### Schéma électrique



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques