

AP 3 METER

Référence: 5022643

L'illustration montre une combinaison des versions AP 3-TNS 32 et AP 3-TNS 35



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022643>

Capot profilé, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur les supports AP 3-TU, AP 3-TNS 35, repérable avec ruban enfichable AP-ES. Placer un support pour capot profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur : 1 m

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 095246
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39162000
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	93,5 mm
Hauteur	44,5 mm
Largeur (a)	1 m
Coloris	transparent
Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 65 °C
Matériau	PVC

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques