

Cosse - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 à 6 mm², dimension de pointe 32 x 4,5 mm

Product Features

- Zone de trempé brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
- Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
- Absence d'halogène
- Étamage électrolytique

Key commercial data

package_quantity	50
GTIN	4046356528030

Technical data

Cotes

Longueur (b)	32 mm
Largeur (a)	4,5 mm
Longueur zone de contact	18 mm
Longueur cône d'entrée isolant (c)	14 mm
Cote interne collier isolant (d)	6,6 mm
Epaisseur du matériel (g)	1 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C

Généralités

Coloris	jaune
Longueur à dénuder	9 mm
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	CU

classifications

eCI@ss

Cosse - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Drawings

Cosse - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Dessin coté



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>