


UKH 95 BU

Référence: 3010136


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3010136>

BJ simple, Mode de raccordement: Raccordement vissé, section :25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Largeur: 25 mm, Hauteur: 90 mm, Coloris: bleu, Type de montage: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 091866
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 31 (CL-2009)

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	bleu
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	25 mm
---------	-------

Longueur	83 mm
Hauteur	90 mm
Hauteur NS 35/15	97,5 mm
Hauteur NS 32	95,5 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	232 A (pour une section de conducteur de 95 mm ²)
Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I _N	232 A
Tension nominale U _N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Remarque	Vis à tête à 6 pans creux
Section de conducteur rigide min.	25 mm ²
Section de conducteur rigide max.	95 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	4
Section du conducteur AWG/kcmil max.	3/0
Section de conducteur souple min.	35 mm ²
Section de conducteur souple max.	95 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	2
Section de conducteur AWG souple max.	3/0
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	35 mm ²
	95 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	35 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	95 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	25 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	35 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	25 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	35 mm ²

2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	16 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	35 mm ²
Section avec peigne de liaison rigide max.	95 mm ²
Section avec peigne de liaison souple max.	70 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	33 mm
Filetage vis	M8
Couple de serrage min.	15 Nm
Couple de serrage max.	20 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL, PRS, RS

Homologations EX :

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx

Homologations demandées :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3009231	UKH 95 EP	Profilé

Montage

3003541	AGK 10-UKH 95	BJ de dérivation, Mode de raccordement: Raccordement spécial et mixte, section :0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, Largeur: 10,2 mm, Hauteur: 34,7 mm, Coloris: gris, Type de montage: sur embase
1201659	E/AL-NS 32	Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 32 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium

1201662	E/AL-NS 35	Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, ajouré, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Outil

1201934	VDE-ISS 6	Clé mâle pour vis à six pans creux, entièrement isolée, outil de sécurité selon EN 60900, longueur : 150 mm, poignée en T : 110 mm, pour tous les blocs de jonction à vis à 6 pans creux de 8 mm
---------	-----------	--

Pontage

0201362	EB 2-25/UKH	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 2, Coloris: gris
0201375	EB 3-25/UKH	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 3, Coloris: gris

Repérage

1004584	WS-4K	Étiquette d'avertissement autocollante, impression noire : Symbole éclair « Vorsicht Spannung - Attention Danger », dimensions : 13 x 23,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Stylo de repérage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

0824949	ZB 22 CUS	Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm

Schémas

Dessin coté





Schéma électrique



Dessin schématique



Raccordement de conducteurs en aluminium. Remarques supplémentaires dans la zone de téléchargement

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques