


UKH 95-PE/N

Référence: 3009176


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009176>

BJ pour conducteur de protection, Raccordement vissé, section : 25 mm² - 95 mm², AWG: 3 - 3/0, Largeur: 50 mm, Coloris: vert/jaune, Type de montage: NS 35/15, NS 32

Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	Vis à tête à 6 pans creux
Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	vert/jaune
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	50 mm
Longueur	83 mm
Hauteur NS 35/7,5	99 mm

Hauteur NS 35/15	96,5 mm
------------------	---------

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	232 A (pour une section de conducteur de 95 mm ²)
Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Intensité nominale I _N	232 A
Tension nominale U _N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Remarque	Point de serrage
Section de conducteur rigide min.	25 mm ²
Section de conducteur rigide max.	95 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	3
Section du conducteur AWG/kcmil max.	3/0
Section de conducteur souple min.	35 mm ²
Section de conducteur souple max.	95 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	2
Section de conducteur AWG souple max.	2/0
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	35 mm ²
	95 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	25 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	35 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	25 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	35 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	35 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	95 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	16 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	35 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé

Longueur à dénuder	33 mm
Filetage vis	M8
Couple de serrage min.	15 Nm
Couple de serrage max.	20 Nm

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Montage		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, ajouré, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Repérage

0824949	ZB 22 CUS	Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques