



• PACC collier pour gaines annelées

Principales caractéristiques

- Assemblage facile et rapide
- Avec couvercle intégré
- Avec trou permettant la fixation par vissage
- Lèvre intérieure empêchant la gaine de glisser
- Peut être utilisé dans des goulottes DIN en C



Collier pour Gaine HelaGuard PACC.

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Ø trou de fixation	Contenu
166-25707	PACC10	10	M5	10
166-25700	PACC13	13	M5	10
166-25701	PACC16	16	M5	10
166-25702	PACC21	21	M6	10
166-25703	PACC28	28	M6	10
166-25704	PACC34	34	M6	10
166-25705	PACC42	42	M6	5
166-25706	PACC54	54	M6	5

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

Informations matériau

Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



• AFCP collier pour gaines rigides

Principales caractéristiques

- Assemblage facile et rapide
- Avec couvercle intégré
- Avec trou permettant la fixation par vissage
- Peut être utilisé dans des goulottes DIN en C



Collier pour Gaine HelaGuard AFCP.

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Ø trou de fixation	Contenu
166-50700	AFCP16	16	M5	10
166-50701	AFCP20	20	M6	10
166-50702	AFCP25	25	M6	10
166-50703	AFCP33	33	M6	10

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

Informations matériau

Matière	PA66HIRHS
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2

