



Raccords avec filetage externe fixe

• HG-SM Raccord droit, IP66

Droit Tournant - Pas externe - Laiton.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



HelaGuard HG-SM Droit Tournant Pas Externe, IP66.

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Dimension du pas (métrique)	Dimension du pas (PG)	Contenu
166-21300	HG13-SM-M16	13	M16	–	10
166-21309	HG13-SM-PG9	13	–	PG9	10
166-21301	HG16-SM-M16	16	M16	–	10
166-21302	HG16-SM-M20	16	M20	–	10
166-21310	HG16-SM-PG9	16	–	PG9	10
166-21311	HG16-SM-PG11	16	–	PG11	10
166-21303	HG21-SM-M20	21	M20	–	10
166-21312	HG21-SM-PG13	21	–	PG13,5	10
166-21313	HG21-SM-PG16	21	–	PG16	10
166-21304	HG28-SM-M25	28	M25	–	10
166-21314	HG28-SM-PG21	28	–	PG21	10
166-21305	HG34-SM-M32	34	M32	–	10
166-21315	HG34-SM-PG29	34	–	PG29	10
166-21306	HG42-SM-M40	42	M40	–	2
166-21307	HG54-SM-M50	54	M50	–	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

Informations matériau

Matière	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



• HGL-SM Raccord droit, IP68

Droit Tournant - Pas externe - Laiton - Avec joint et rondelle.

Répond à IP66, IP67, IP68 et IP69k.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



HelaGuard HGL-SM Droit Tournant Pas Externe avec joint, IP68.

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Dimension du pas (métrique)	Dimension du pas (PG)	Contenu
166-21900	HGL13-SM-M16	13	M16	–	10
166-21909	HGL13-SM-PG9	13	–	PG9	10
166-21901	HGL16-SM-M16	16	M16	–	10
166-21902	HGL16-SM-M20	16	M20	–	10
166-21910	HGL16-SM-PG9	16	–	PG9	10
166-21911	HGL16-SM-PG11	16	–	PG11	10
166-21903	HGL21-SM-M20	21	M20	–	10
166-21912	HGL21-SM-PG13	21	–	PG13,5	10
166-21913	HGL21-SM-PG16	21	–	PG16	10
166-21904	HGL28-SM-M25	28	M25	–	10
166-21914	HGL28-SM-PG21	28	–	PG21	10
166-21905	HGL34-SM-M32	34	M32	–	10
166-21915	HGL34-SM-PG29	34	–	PG29	10
166-21906	HGL42-SM-M40	42	M40	–	2
166-21907	HGL54-SM-M50	54	M50	–	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

RT Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.