



Raccords avec réduction des efforts et étanchéité des câbles

• HG-SCG Raccord droit, IP66

Presse-Etoupe droit avec joint et réducteur d'effort.

Principales caractéristiques

- Réduit les efforts
- Etanchéifie le câble à IP68 et IP69k
- Résistance à l'arrachement élevée
- Très résistant aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métriques fournis avec contre-écrous



HelaGuard HG-SCG Presse-Etoupe, Droit, Pas Externe, IP66

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Dimension du pas (métrique)	Pour câbles de Ø de/à	Contenu
166-21500	HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	10
166-21501	HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-21502	HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	10
166-21503	HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	10
166-21504	HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	10
166-21505	HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	10
166-21506	HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	2
166-21507	HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

Informations matériau

Matière	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



• HGL-SCG Raccord droit, IP68

Presse-Etoupe droit avec joint et réducteur d'effort.

Répond à IP66, IP67, IP68 et IP69k.

Principales caractéristiques

- Réduit les efforts
- Etanchéifie le câble à IP68 et IP69k
- Forte tenue à l'arrachement
- Très résistant aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métriques fournis avec contre-écrous



HelaGuard HGL-SCG Presse-Etoupe Droit, Pas Externe, IP68

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Dimension du pas (métrique)	Pour câbles de Ø de/à	Contenu
166-22100	HGL13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	10
166-22101	HGL16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-22102	HGL16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	10
166-22103	HGL21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	10
166-22104	HGL28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	10
166-22105	HGL34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	10
166-22106	HGL42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	2
166-22107	HGL54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.