



Raccords, réducteurs et coupleurs

- **HG-Y, Raccord en Y, IP66.**

Principales caractéristiques

- Installation rapide du raccord en Y
- Les ramifications réduisent la taille de la gaine
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



HelaGuard HG-Y, Raccord en Y, IP66.

Références et informations techniques

Article	Référence	Diam. d'entrée	Diam. de sortie	Contenu
166-25801	HG16-Y13	16	13	5
166-25802	HG21-Y16	21	16	3
166-25803	HG28-Y21	28	21	3
166-25804	HG34-Y28	34	28	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.

Informations matériau

Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



- **HGL-Y Raccord en Y, IP68**

Répond à IP66, IP67 et IP68 et IP69k.

Principales caractéristiques

- Raccord en Y pour assemblage rapide
- Les ramifications réduisent la taille de la gaine
- Résistance à l'arrachement élevée
- Très résistant aux solvants et huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



HelaGuard HGL-Y, Raccord en Y, IP68.

Références et informations techniques

Article	Référence	Diam. d'entrée	Diam. de sortie	Contenu
166-25901	HGL16-Y13	16	13	5
166-25902	HGL21-Y16	21	16	3
166-25903	HGL28-Y21	28	21	3
166-25904	HGL34-Y28	34	28	2

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livable en gris sur demande.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.