


Fiche technique | Numéro d'article: 857-552

Convertisseur de signal; Entrée pour boucles Rogowski; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm



www.wago.com/857-552



RC1+ (GND 1)	1	IN	5	OUT+
GND 1	2		6	GND 2
RC2+ (GND 1)	3	POWER	7	Us+
DO (GND 3)	4 DO		8	GND 3

Description du produit :

Description :

Le convertisseur de mesure Rogowski saisit des valeurs efficaces de courants alternatifs via une bobine Rogowski et convertit le signal d'entrée en signal analogique en sortie.

Caractéristiques :

- Interface de configuration PC
- Utilisation de différentes bobines Rogowski possible
- Sortie de commutation digitale (seuil de commutation librement configurable)
- Mesure de vraie tension efficace (TRMS)

- Signal de sortie configurable
- Configuration par commutateur DIP
- Triple isolation et tension d'isolation de 2,5 kV selon EN 61140
- Pas d'interruption nécessaire de rails de courant lors du montage
- Signalisation de dépassement de la plage de mesure

Note:

(* Additional setting options via interface configuration software or interface configuration app)

Données**Données techniques****Configuration**

Possibilités de configuration

Commutateurs DIP

Logiciel de configuration d'interface

Application Smartphone JUMPFLEX

Entrée

Type de signal d'entrée	Tension
Input signal voltage	50 Hz sinusoidal signals: 10,05 mV AC/DC (RC1); 40,2 mV AC/DC (RC2A); 90 mV AC (RC2B)
Sensitivity	RC2B: 22,5 mV/kA
Measurement range, current	500AAC (RC1); 2000AAC (RC2A); 4000AAC (RC2B)
Frequency range	50 Hz (Sinussignale)
Seuil de déclenchement	< 1 % (de la valeur nominale de la plage de mesure)
Resolution	250 mA (RC1); 1 A (RC2A); 1.5 A (RC2B)

Sortie

Type de signal de sortie	Courant Tension
Signal de sortie Tension	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Signal de sortie courant	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Résistance Sortie Tension	≥ 1 kΩ
Résistance Sortie – Courant	≤ 600Ω

Sortie – digitale

Max. switching voltage (DO)	Tension d'alimentation appliquée
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Nombre de seuils de commutation	1 (adjustable)

Signal processing

Procédé de mesure	Valeur efficace vraie (TRMS)
Max. operating frequency	2 kHz
Filtre (T_{10-90})	moving mean value (filtering level: 30)

Measurement error

Erreur de transmission (de la valeur finale)	$\leq 1\%$ (of the full scale value)
Coefficient de température	$\leq 0,01\%/K$

Power supply

Type d'alimentation	24 V DC
Nominal supply voltage U_S	24 VDC
Plage de la tension d'alimentation U_S	$\pm 30\%$
Current consumption at supply voltage	40 mA (+ I_{D0})

Sécurité & Protection

Test voltage (input/output/supply)	2,5 kV AC; 50 Hz; 1 min
Indice de protection	IP20

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch
Profondeur	94 mm / 3.701 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau

Couleur	gris clair
Poids	35.113 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

Normes et spécifications










Marquage de conformité	CE
------------------------	----
















Dates commerciales
















Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821476917
Customs Tariff No.	85437090300
Product Group	6 (Interface Electronics)
















Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 2009-110 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-110
	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007
	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024

	<p>N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501
	<p>N° art.: 793-501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-002
	<p>N° art.: 793-501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-005
	<p>N° art.: 793-501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-006
	<p>N° art.: 793-501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-007
	<p>N° art.: 793-501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-012
	<p>N° art.: 793-501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-017
	<p>N° art.: 793-501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-023
	<p>N° art.: 793-501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-501/000-024
	<p>N° art.: 793-502 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502
	<p>N° art.: 793-502/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-002
	<p>N° art.: 793-502/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-005
	<p>N° art.: 793-502/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-006
	<p>N° art.: 793-502/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-007
	<p>N° art.: 793-502/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-012

	<p>N° art.: 793-502/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-502/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-502/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-502/000-023</p>
	<p>N° art.: 793-502/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-502/000-024</p>
	<p>N° art.: 793-503 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-002</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-005</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-007</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-023</p>
	<p>N° art.: 793-503/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-503/000-024</p>
	<p>N° art.: 793-504 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-002</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-005</p>

	<p>N° art.: 793-504/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-023</p>
	<p>N° art.: 793-505 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-005</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-007</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-506 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-005</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-5501</p>



N° art.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-002



N° art.: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-005



N° art.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006



N° art.: 793-5501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007



N° art.: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012



N° art.: 793-5501/000-014

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-014



N° art.: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017



N° art.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-023



N° art.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-024



N° art.: 793-566

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566



N° art.: 793-566/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-002



N° art.: 793-566/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-005



N° art.: 793-566/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-006



N° art.: 793-566/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-007



N° art.: 793-566/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-012

**N° art.: 793-566/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-017**N° art.: 793-566/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-023**N° art.: 793-566/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-024**assembling****N° art.: 249-116**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm

www.wago.com/249-116**N° art.: 249-117**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm

www.wago.com/249-117**N° art.: 249-197**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm

www.wago.com/249-197**current transformer****N° art.: 855-9100/2000-000**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 2000 A; Signal de sortie 40,2 mV; Longueur de câble 1,5 m

www.wago.com/855-9100/2000-000**N° art.: 855-9100/500-000**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 500 A; Signal de sortie 10,05 mV; Longueur de câble 1,5 m

www.wago.com/855-9100/500-000**N° art.: 855-9150/2000-1251**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 1,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 125 mm

www.wago.com/855-9150/2000-1251**N° art.: 855-9150/2000-1751**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 1,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 175 mm

www.wago.com/855-9150/2000-1751**N° art.: 855-9150/2000-701**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 1,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 70 mm

www.wago.com/855-9150/2000-701**N° art.: 855-9300/2000-000**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 2000 A; Signal de sortie 40,2 mV; Longueur de câble 3 m

www.wago.com/855-9300/2000-000**N° art.: 855-9300/500-000**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 500 A; Signal de sortie 10,05 mV; Longueur de câble 3 m

www.wago.com/855-9300/500-000**N° art.: 855-9450/2000-1251**

Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 4,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 125 mm

www.wago.com/855-9450/2000-1251**N° art.: 855-9450/2000-1751**



Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 4,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 175 mm www.wago.com/855-9450/2000-1751



N° art.: 855-9450/2000-701
Boucle Rogowski; Courant de référence primaire 4000 A; Signal de sortie 22,5 mV par kA; Longueur de câble 4,5 m; Classe de précision 1; Passage pour conducteur de mesure 70 mm www.wago.com/855-9450/2000-701

power supply



N° art.: 787-2852
Alimentation à découpage primaire; pour convertisseur de mesure JUMPFLEX®; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A www.wago.com/787-2852

tools



N° art.: 210-720
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm www.wago.com/210-720

General accessories



N° art.: 750-921
Adaptateur Bluetooth® www.wago.com/750-921



N° art.: 750-923
Câble de configuration; Connexion USB www.wago.com/750-923



N° art.: 750-923/000-001
Câble de configuration; Connexion USB www.wago.com/750-923/000-001



N° art.: 857-304
Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm www.wago.com/857-304



N° art.: 857-979
Borne d'alimentation et de passage www.wago.com/857-979

Jumper



N° art.: 281-482
Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne www.wago.com/281-482



N° art.: 859-402
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé www.wago.com/859-402



















N° art.: 859-402/000-005
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé www.wago.com/859-402/000-005



















N° art.: 859-402/000-006
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé www.wago.com/859-402/000-006



N° art.: 859-402/000-029
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé www.wago.com/859-402/000-029

	N° art.: 859-403 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403
	N° art.: 859-403/000-005 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-005
	N° art.: 859-403/000-006 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-006
	N° art.: 859-403/000-029 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-029
	N° art.: 859-404 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404
	N° art.: 859-404/000-005 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-005
	N° art.: 859-404/000-006 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-006
	N° art.: 859-404/000-029 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-029
	N° art.: 859-405 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405
	N° art.: 859-405/000-005 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-005
	N° art.: 859-405/000-006 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-006
	N° art.: 859-405/000-029 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-029
	N° art.: 859-406 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406
	N° art.: 859-406/000-005 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-005
	N° art.: 859-406/000-006 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-006
	N° art.: 859-406/000-029 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-029

	N° art.: 859-407 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407
	N° art.: 859-407/000-005 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-005
	N° art.: 859-407/000-006 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-006
	N° art.: 859-407/000-029 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-029
	N° art.: 859-408 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408
	N° art.: 859-408/000-005 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-005
	N° art.: 859-408/000-006 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-006
	N° art.: 859-408/000-029 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-029
	N° art.: 859-409 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409
	N° art.: 859-409/000-005 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-005
	N° art.: 859-409/000-006 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-006
	N° art.: 859-409/000-029 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-029
	N° art.: 859-410 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410
	N° art.: 859-410/000-005 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410/000-005
	N° art.: 859-410/000-006 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410/000-006



N° art.: 859-410/000-029

Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

www.wago.com/859-410/000-029

Téléchargements

Documentation

Bid Text

857-552 Rogowski-Messumformer	Mar 9, 2016	DOC 33,3 kB	Téléchargement
----------------------------------	-------------	----------------	----------------

Instruction Leaflet

Rogowski Transducer	Jun 9, 2016	PDF 2,4 MB	Téléchargement
---------------------	-------------	---------------	----------------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
----------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------

Engineering-Software

Software for Interface-Products

Interface Configuration Software FULL The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 96,5 MB	Téléchargement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Interface Configuration Software SMALL The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 46,0 MB	Téléchargement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 857-552	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.