



## Fiche technique | Numéro d'article: 857-414

Amplificateur isolateur; Signal d'entrée de tension; Signal de sortie de courant; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm



[www.wago.com/857-414](http://www.wago.com/857-414)



RoHS Compliant

### Description du produit :

#### Description :

Les amplificateurs isolateurs préconfigurés permettent la transformation de signaux standard analogiques et opèrent l'amplification, le filtrage et la séparation galvanique des signaux standard analogiques.

#### Caractéristiques :

- Entrée/sortie: signal de courant ou signal de tension
- Triple isolation fiable et tension d'isolation de 2,5 kV selon EN 61140

### Données

#### Données techniques

## Configuration

Possibilités de configuration	configuration fixe
-------------------------------	--------------------

## Entrée

Type de signal d'entrée	Tension
Input signal voltage	0 ... 10 V
Input resistance (input/voltage)	$\geq 100 \text{ k}\Omega$
Tension d'entrée max.	30 V

## Sortie

Type de signal de sortie	Courant
Signal de sortie courant	4 ... 20 mA
Résistance Sortie – Courant	$\leq 600 \Omega$

## Signal processing

Max. operating frequency	100 Hz
--------------------------	--------

## Measurement error

Erreur de transmission	$\leq 0.1 \%$ of upper range value
Coefficient de température	0,01 % /K

## Power supply

Type d'alimentation	24 V DC
Nominal supply voltage $U_S$	24 VDC
Plage de la tension d'alimentation $U_S$	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	25 mA

## Sécurité & Protection

Test voltage (input/output/supply)	2,5 kV AC; 50 Hz; 1 min
Indice de protection	IP20

## Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

## Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch
Profondeur	94 mm / 3.701 inch

## Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

## Données du matériau

Couleur	lichtgrau
Poids	35.5 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

## Normes et spécifications



Marquage de conformité	CE
CEM - Susceptibilité en réception	EN 61000-6-2
CEM : en émission	EN 61000-6-4

## Dates commerciales





Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454609863
Customs Tariff No.	85437090300
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Autorisations / certificats


### Ex-approbations

Logo	Approbation	Nom du certificat
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	TÜV_14_ATEX_112692_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IECEX_TUN_14.0030_X

### Approbations de navire


Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	40179_A0
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAA00001D1
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statkow	TE/1989/880590/13

#### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Sec.4 (ORDINARY LOCATIONS)

#### Produits correspondants

##### power supply

	<b>N° art.: 787-2852</b> Alimentation à découpage primaire; pour convertisseur de mesure JUMPFLEX®; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A	<a href="http://www.wago.com/787-2852">www.wago.com/787-2852</a>
--	--	--

##### General accessories

	<b>N° art.: 857-979</b> Borne d'alimentation et de passage	<a href="http://www.wago.com/857-979">www.wago.com/857-979</a>
--	---	--

##### assembling

	<b>N° art.: 249-116</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm	<a href="http://www.wago.com/249-116">www.wago.com/249-116</a>
	<b>N° art.: 249-117</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm	<a href="http://www.wago.com/249-117">www.wago.com/249-117</a>
	<b>N° art.: 249-197</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm	<a href="http://www.wago.com/249-197">www.wago.com/249-197</a>

##### tools

**N° art.: 210-720**



Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

**Jumper**



**N° art.: 281-482**  
Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)



**N° art.: 859-402**  
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)



**N° art.: 859-402/000-005**  
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)



**N° art.: 859-402/000-006**  
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-006](http://www.wago.com/859-402/000-006)



**N° art.: 859-402/000-029**  
Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-029](http://www.wago.com/859-402/000-029)



**N° art.: 859-403**  
Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403](http://www.wago.com/859-403)



**N° art.: 859-403/000-005**  
Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-005](http://www.wago.com/859-403/000-005)



**N° art.: 859-403/000-006**  
Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-006](http://www.wago.com/859-403/000-006)



**N° art.: 859-403/000-029**  
Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-029](http://www.wago.com/859-403/000-029)



**N° art.: 859-404**  
Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404](http://www.wago.com/859-404)



**N° art.: 859-404/000-005**  
Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404/000-005](http://www.wago.com/859-404/000-005)



**N° art.: 859-404/000-006**  
Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404/000-006](http://www.wago.com/859-404/000-006)



**N° art.: 859-404/000-029**  
Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404/000-029](http://www.wago.com/859-404/000-029)


















**N° art.: 859-405**  
Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé
















[www.wago.com/859-405](http://www.wago.com/859-405)


















**N° art.: 859-405/000-005**  
Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé
















[www.wago.com/859-405/000-005](http://www.wago.com/859-405/000-005)
















	<b>N° art.: 859-405/000-006</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-405/000-029</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-029">www.wago.com/859-405/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-406</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-005</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-005">www.wago.com/859-406/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-006</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-006">www.wago.com/859-406/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-029</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-029">www.wago.com/859-406/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-407</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407">www.wago.com/859-407</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-005</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-005">www.wago.com/859-407/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-006</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-006">www.wago.com/859-407/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-029</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-029">www.wago.com/859-407/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-408</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408">www.wago.com/859-408</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-005</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-005">www.wago.com/859-408/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-006</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-006">www.wago.com/859-408/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-029</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-029">www.wago.com/859-408/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-409</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409">www.wago.com/859-409</a>
















	<b>N° art.: 859-409/000-005</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-005">www.wago.com/859-409/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-409/000-006</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-006">www.wago.com/859-409/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-409/000-029</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-410</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-005</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-006</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-006">www.wago.com/859-410/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-029</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-029">www.wago.com/859-410/000-029</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>N° art.: 2009-110</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>N° art.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>

	<p><b>N° art.: 2009-115/000-024</b>                  WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-002</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-005</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-006</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-007</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-012</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-017</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-023</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-024</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-002</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-005</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-006</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-007</b>                  Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a></p>



	<p><b>N° art.: 793-502/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-024</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-024</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a></p>

	<p><b>N° art.: 793-504/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-505</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-506</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a></p>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a></p>

	<p><b>N° art.: 793-5501</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-014</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-024</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 793-566</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-566">www.wago.com/793-566</a>
	<p><b>N° art.: 793-566/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-002">www.wago.com/793-566/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 793-566/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-005">www.wago.com/793-566/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-566/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-006">www.wago.com/793-566/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 793-566/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-007">www.wago.com/793-566/000-007</a>



N° art.: 793-566/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)



N° art.: 793-566/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)



N° art.: 793-566/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)



N° art.: 793-566/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

857-414 Trennverstärker,	Mar 9, 2016	DOC 29,7 kB	Téléchargement
-----------------------------	-------------	----------------	----------------

#### Instruction Leaflet

Signal Conditioners and Isolation Amps 0...10 V / 4...20 mA	Jun 22, 2015	PDF 1,5 MB	Téléchargement
--	--------------	---------------	----------------

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

## smartDATA

### CAD data

3D Download 857-414		URL	Téléchargement
---------------------	--	-----	----------------

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.