



# Fiche technique | Numéro d'article: 857-809

Convertisseur de position de potentiomètre; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm



[www.wago.com/857-809](http://www.wago.com/857-809)



## Description du produit :

### Description :

Le convertisseur de position du potentiomètre convertit les positions du potentiomètre en signaux analogiques standard. L'appareil dispose d'une tension d'alimentation DC 24 V (tension nominale). Le réglage se fait par commutateur DIP ou par commutateur à poussoir et à glissière.

### Caractéristiques :

- Interface de configuration PC
- Commutation de plage de mesure calibrée
- Reconnaissance automatique de potentiomètre
- Triple isolation fiable et tension d'isolation de 2,5 kV selon EN 61140

**Note:**

(\* Additional setting options via interface configuration software or interface configuration app)

**Données****Données techniques****Configuration**

Possibilités de configuration	Commutateurs DIP Logiciel de configuration d'interface Application Smartphone JUMPFLEX Commutateur poussoir et à glissière
-------------------------------	---

**Entrée**

Type de signal d'entrée	Potentiomètre Résistance
-------------------------	-----------------------------

**Input – Resistors**

Input range resistance	10 $\Omega$ ... 100 k $\Omega$
Input range potentiometer	100 $\Omega$ ... 100 k $\Omega$
Tension d'alimentation max. potentiomètre	2.5 V
Résistances	100 $\Omega$

**Sortie**

Type de signal de sortie	Courant Tension
Signal de sortie Tension	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Signal de sortie courant	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Résistance Sortie Tension	$\geq$ 2 k $\Omega$
Résistance Sortie – Courant	$\leq$ 600 $\Omega$

**Sortie – digitale**

Max. switching voltage (DO)	Tension d'alimentation appliquée
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Nombre de seuils de commutation	1 (adjustable)

**Measurement error**

Erreur de transmission	$\leq$ 0.1 % of upper range value
Coefficient de température	$\leq$ 0,01 %/K

## Power supply

Type d'alimentation	24 V DC
Nominal supply voltage $U_S$	24 VDC
Plage de la tension d'alimentation $U_S$	$\pm 30\%$
Current consumption at supply voltage	40 mA (+ $I_{D0}$ )

## Sécurité & Protection

Test voltage (input/output/supply)	2,5 kV AC; 50 Hz; 1 min
Indice de protection	IP20

## Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

## Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch
Profondeur	94 mm / 3.701 inch

## Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

## Données du matériau

Couleur	gris clair
Poids	36.6 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

## Normes et spécifications


Marquage de conformité	CE
CEM - Susceptibilité en réception	EN 61000-6-2
CEM : en émission	EN 61000-6-4

## Dates commerciales


Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821480761
Customs Tariff No.	85437090300
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Autorisations / certificats

### Approbations de navire


Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	40179_A0
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAA00001D1
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statków	TE/2186/880590/18
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statkow	TE/1989/880590/13

### Approbations UL


Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Sec.4 (ORDINARY LOCATIONS)

## Produits correspondants






### power supply

	N° art.: 787-2852 Alimentation à découpage primaire; pour convertisseur de mesure JUMPFLEX®; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A	<a href="http://www.wago.com/787-2852">www.wago.com/787-2852</a>
--	---	--











### tools

	N° art.: 210-720 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
--	---	--

## General accessories

	<b>N° art.: 750-921</b> Adaptateur Bluetooth®	<a href="http://www.wago.com/750-921">www.wago.com/750-921</a>
	<b>N° art.: 750-923</b> Câble de configuration; Connexion USB	<a href="http://www.wago.com/750-923">www.wago.com/750-923</a>
	<b>N° art.: 750-923/000-001</b> Câble de configuration; Connexion USB	<a href="http://www.wago.com/750-923/000-001">www.wago.com/750-923/000-001</a>
	<b>N° art.: 857-304</b> Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm	<a href="http://www.wago.com/857-304">www.wago.com/857-304</a>
	<b>N° art.: 857-979</b> Borne d'alimentation et de passage	<a href="http://www.wago.com/857-979">www.wago.com/857-979</a>

## Marking accessories

	<b>N° art.: 2009-110</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>N° art.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>N° art.: 793-501</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>



**N° art.: 793-501/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**N° art.: 793-501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**N° art.: 793-501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**N° art.: 793-501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**N° art.: 793-501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**N° art.: 793-501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**N° art.: 793-501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**N° art.: 793-501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**N° art.: 793-502**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502](http://www.wago.com/793-502)



**N° art.: 793-502/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502/000-002](http://www.wago.com/793-502/000-002)



**N° art.: 793-502/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502/000-005](http://www.wago.com/793-502/000-005)



**N° art.: 793-502/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502/000-006](http://www.wago.com/793-502/000-006)



**N° art.: 793-502/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502/000-007](http://www.wago.com/793-502/000-007)


















**N° art.: 793-502/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable
















[www.wago.com/793-502/000-012](http://www.wago.com/793-502/000-012)



**N° art.: 793-502/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-502/000-017](http://www.wago.com/793-502/000-017)

	<p><b>N° art.: 793-502/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 793-502/000-024</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 793-503</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 793-503/000-024</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 793-504</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>

	<p><b>N° art.: 793-504/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 793-504/000-023</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 793-505</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-007</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 793-505/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 793-506</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-005</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-006</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-012</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 793-506/000-017</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<p><b>N° art.: 793-5501/000-002</b>                      Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>





**N° art.: 793-5501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**N° art.: 793-5501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**N° art.: 793-5501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**N° art.: 793-5501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**N° art.: 793-5501/000-014**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**N° art.: 793-5501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**N° art.: 793-5501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**N° art.: 793-5501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**N° art.: 793-566**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)



**N° art.: 793-566/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)



**N° art.: 793-566/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)



**N° art.: 793-566/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)



**N° art.: 793-566/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)



**N° art.: 793-566/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)



**N° art.: 793-566/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)



**N° art.: 793-566/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)



**N° art.: 793-566/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

## Jumper



**N° art.: 281-482**

Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)



**N° art.: 859-402**

Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)



**N° art.: 859-402/000-005**

Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)



**N° art.: 859-402/000-006**

Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-006](http://www.wago.com/859-402/000-006)



**N° art.: 859-402/000-029**

Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-402/000-029](http://www.wago.com/859-402/000-029)



**N° art.: 859-403**

Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403](http://www.wago.com/859-403)



**N° art.: 859-403/000-005**

Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-005](http://www.wago.com/859-403/000-005)



**N° art.: 859-403/000-006**

Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-006](http://www.wago.com/859-403/000-006)



**N° art.: 859-403/000-029**

Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-403/000-029](http://www.wago.com/859-403/000-029)



**N° art.: 859-404**

Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404](http://www.wago.com/859-404)



**N° art.: 859-404/000-005**

Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404/000-005](http://www.wago.com/859-404/000-005)



**N° art.: 859-404/000-006**

Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

















[www.wago.com/859-404/000-006](http://www.wago.com/859-404/000-006)














**N° art.: 859-404/000-029**

Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé

[www.wago.com/859-404/000-029](http://www.wago.com/859-404/000-029)

	<b>N° art.: 859-405</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405">www.wago.com/859-405</a>
	<b>N° art.: 859-405/000-005</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-005">www.wago.com/859-405/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-405/000-006</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-405/000-029</b> Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-029">www.wago.com/859-405/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-406</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-005</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-005">www.wago.com/859-406/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-006</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-006">www.wago.com/859-406/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-406/000-029</b> Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-029">www.wago.com/859-406/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-407</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407">www.wago.com/859-407</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-005</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-005">www.wago.com/859-407/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-006</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-006">www.wago.com/859-407/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-407/000-029</b> Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-029">www.wago.com/859-407/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-408</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408">www.wago.com/859-408</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-005</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-005">www.wago.com/859-408/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-006</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-006">www.wago.com/859-408/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-408/000-029</b> Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-029">www.wago.com/859-408/000-029</a>

	<b>N° art.: 859-409</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409">www.wago.com/859-409</a>
	<b>N° art.: 859-409/000-005</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-005">www.wago.com/859-409/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-409/000-006</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-006">www.wago.com/859-409/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-409/000-029</b> Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a>
	<b>N° art.: 859-410</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-005</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-006</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-006">www.wago.com/859-410/000-006</a>
	<b>N° art.: 859-410/000-029</b> Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-029">www.wago.com/859-410/000-029</a>
<b>assembling</b>		
	<b>N° art.: 249-116</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm	<a href="http://www.wago.com/249-116">www.wago.com/249-116</a>
	<b>N° art.: 249-117</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm	<a href="http://www.wago.com/249-117">www.wago.com/249-117</a>
	<b>N° art.: 249-197</b> Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm	<a href="http://www.wago.com/249-197">www.wago.com/249-197</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

857-809	Mar 9, 2016	DOC	Téléchargement
Potipositionsmessumformer		33,3 kB	

#### Instruction Leaflet

Potiposition Transducer	Jun 8, 2015	PDF	Téléchargement
		2,6 MB	



**Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

**Engineering-Software**

**Software for Interface-Products**

Interface Configuration Software FULL The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 96,5 MB	Téléchargement
--	------------------------	----------------	----------------

Interface Configuration Software SMALL The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 46,0 MB	Téléchargement
---	------------------------	----------------	----------------

**smartDATA**

**CAD data**

3D Download 857-809		URL	Téléchargement
---------------------	--	-----	----------------

Sous réserve de modifications.