

RoHS  Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

## Données

### Données électriques

In-/Outputs	8-channel analog in- or output
Type de circuit	Analog
Limiting continuous current	1 A
Contact resistance	≤ 20 mΩ

### Sécurité & Protection

Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III
Test voltage	500 VAC; 50 Hz; 1 min

## Données de raccordement

Type de connexion 1	System
No. of poles	16
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Type de connexion 2	Field
No. of poles 2	16
Design 2	Pluggable connector for jumper slot
Niveau de performance	3

## Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

## Données du matériau

Poids	41.4 g
-------	--------

## Conditions d'environnement



Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454995164
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Autorisations / certificats



### Ex-approbations

Logo	Approbation	Nom du certificat
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	TÜV_14_ATEX_112692_X

### Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	BV Bureau Veritas S.A.	40179_A0

# BV





	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAA00001D1
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statkow	TE/1989/880590/13

## Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Vol.2 Sec.1

## Produits correspondants

### wiring and connectors

	<b>N° art.: 706-100/1602-200</b> Câble de raccordement; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Extrémité libre; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm <sup>2</sup> ; Composants UR, série 857	<a href="http://www.wago.com/706-100/1602-200">www.wago.com/706-100/1602-200</a>
	<b>N° art.: 706-753/301-100</b> Câble de raccordement; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 1 m, 1 MOhm; Section du conducteur 0,14 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/706-753/301-100">www.wago.com/706-753/301-100</a>
	<b>N° art.: 706-753/301-200</b> Câble de raccordement; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/706-753/301-200">www.wago.com/706-753/301-200</a>
	<b>N° art.: 706-753/301-300</b> Câble de raccordement; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 16 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/706-753/301-300">www.wago.com/706-753/301-300</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

857-980	Mar 9, 2016	DOC 24,6 kB	Téléchargement
Interface-Adapter			

#### Instruction Leaflet

8-Channel Adapter for System Wiring Supply and Through Module	Feb 9, 2016	PDF 2,4 MB	Téléchargement
--	-------------	---------------	----------------



#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

#### Device Files

##### Device Driver

WAGO Service Interface DTM / 767 and 857 Series (for communication with 857 + 767 Series)	3.2.2.26 Jul 30, 2013	EXE 1,5 MB	Téléchargement
WAGO 857 Series Device DTM	1.02.0007 Feb 29, 2012	ZIP 4,6 MB	Téléchargement
WAGO USB Service Cable Driver / 750 and 857 Series	6.5.3.0 Sep 10, 2014	ZIP 4,8 MB	Téléchargement

Sous réserve de modifications.