

Données

Données électriques

In-/Outputs	8-channel digital input
Type de circuit	Input high-side switching
Nominal operating voltage	24 VDC
Operating voltage range	±30 %
Courant total admissible	3 A
Limiting continuous current	1 A
Contact resistance	≤ 10 mΩ
Indication d'état	LED green

Sécurité & Protection

Test voltage	500 VAC; 50 Hz; 1 min
--------------	-----------------------

Données de raccordement

Type de connexion 1	System
No. of poles	15
Pluggable connector	D-sub; male connector
Type de connexion 2	Field
No. of poles 2	16
Design 2	Pluggable connector for jumper slot
Type de connexion 3	Supply
No. of poles 3	2
Technique de connexion 3	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Niveau de performance	2

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Poids	48.2g
-------	-------

Conditions d'environnement


Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454995195
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	6 (Interface Electronics)

Autorisations / certificats

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	BV Bureau Veritas S.A.	40179_A0
	DNV GL	TAA00001D1



Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd



PRS
Polski Rejestr Statkow

TE/1989/880590/13

Produits correspondants

wiring and connectors



N° art.: 706-7753/306-100

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 750; 2x 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 1 m, 1 MOhm; Section du conducteur 0,14 mm²

www.wago.com/706-7753/306-100



N° art.: 706-7753/306-200

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 750; 2x 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

www.wago.com/706-7753/306-200



N° art.: 706-7753/306-300

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 750; 2x 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

www.wago.com/706-7753/306-300

tools



N° art.: 210-720

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Téléchargements

Documentation

Bid Text

857-986 Interface-Adapter	Mar 9, 2016	DOC 22,5 kB	Téléchargement
------------------------------	-------------	----------------	----------------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

Device Files

Device Driver

WAGO USB Service Cable Driver / 750 and 857 Series	6.5.3.0 Sep 10, 2014	ZIP 4,8 MB	Téléchargement
--	-------------------------	---------------	----------------



WAGO 857 Series Device DTM	1.02.0007 Feb 29, 2012	ZIP 4,6 MB	Téléchargement
WAGO Service Interface DTM / 767 and 857 Series (for communication with 857 + 767 Series)	3.2.2.26 Jul 30, 2013	EXE 1,5 MB	Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.