


## Fiche technique | Numéro d'article: 893-121

Module d'alimentation; 2 pôles; Couple de serrage 1 Nm; avec connexion par enfichage directe série 243



[www.wago.com/893-121](http://www.wago.com/893-121)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Couleur: ■

### Description du produit :

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Câble en PVC pour températures  $\leq 70^{\circ}\text{C}$  (y compris câbles sans halogène)

Câble plat PVC pour températures  $-15^{\circ}\text{C}$  à  $\leq 70^{\circ}\text{C}$  (y compris sans halogène)

Parties isolantes pour températures  $\leq 105^{\circ}\text{C}$

Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas)

## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	0.8 kV
Courant	3 A
Légende Données de référence	(III / 3) $\triangleq$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données de raccordement

Technique de connexion	Raccordement par perçage d'isolant
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Diamètre de conducteur	0,6 ... 0,8 mm
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Nombre de pôles	2

### Données géométriques

Largeur	17,7 mm / 0.697 inch
Hauteur	23,45 mm / 0.923 inch
Profondeur	36,8 mm / 1.449 inch

### Données mécaniques

Force d'enfichage d'une connexion par enfichage	env. 30 – 70 N (en fonction du nombre de pôles)
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : env. 15 – 20 N
Indice de protection	IP20

### Plug connection

Protection contre l'inversion	Yes
-------------------------------	-----

### Données du matériau

Couleur	noir
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Classe d'incendie	E <sub>ca</sub>
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre avec finition de surface
Poids	16 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

## Dates commerciales

Country of origin	CH
GTIN	4045454267391
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	20 (WINSTA)

## Produits correspondants

### wiring and connectors

	N° art.: 897-121 Câble plat; en PVC; 2 x 1,5 mm ,	<a href="http://www.wago.com/897-121">www.wago.com/897-121</a>
	N° art.: 897-122 Câble plat; sans halogène; 2 x 1,5 mm ,	<a href="http://www.wago.com/897-122">www.wago.com/897-122</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

893-121 WINSTA® IDC	Sep 22, 2016	DOC 23,0 kB	Téléchargement
------------------------	--------------	----------------	----------------

Sous réserve de modifications.