
Fiche technique | Numéro d'article: 2002-400

Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A

www.wago.com/2002-400





RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Couleur:

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
Courant	25 A

Données géométriques

Largeur	4,1 mm / 0.161 inch
Profondeur	5,7 mm / 0.224 inch

Données du matériau

Couleur	gris clair
Charge calorifique	0.005 MJ
Poids	0.74 g

Dates commerciales

Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4055143686877
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	22 (TOPJOB S)

Téléchargements

Documentation

Bid Text

2002-400	Oct 20, 2017	DOC 24,1 kB	Téléchargement

smartDATA

CAD data

3D Download 2002-400	URL	Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
~~Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20~~
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.