


RoHS Compliant

BOMcheck.net



Données

Données de raccordement

Nombre de pôles	6
nombre des niveaux	1

Données géométriques

Pas	5 mm / 0.197 inch
Largeur	29,8 mm / 1.173 inch
Hauteur	12 mm / 0.472 inch
Profondeur	2,7 mm / 0.106 inch
Longueur de la broche à souder	3,4 mm
Diamètre broche à souder	1 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,3 ^(+ 0,05) mm

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs mâles
Type de connexion de connecteur	pour platine



PCB contact

Contacts circuits imprimés	THT
----------------------------	-----

Données du matériau

Poids	0.7 g
-------	-------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918325820
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	4 (Printed Circuit)

Sous réserve de modifications.