



RoHS  
Compliant ✓

BOMcheck.net

## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données mécaniques

Indice de protection IP20

### Données du matériau

Classe d'inflammabilité selon UL94 V0

Poids 2.4 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -35 ... 85 °C

### Dates commerciales

Country of origin DE

GTIN 4045454662684

Customs Tariff No. 74099000000

Product Group 20 (WINSTA)



## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

770-523

Jan 29, 2016

DOC  
22,0 kB

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.