

RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	18 A

## Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Section nominale :	1,5 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre de pôles	3
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Type de câblage	Câblage latéral

## Données géométriques

Largeur	12,6 mm / 0.496 inch
---------	----------------------

## Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage central/latéral
--------------------	--------------------------

## Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.21 MJ
Poids	6.456 g

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454178253
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	22 (TOPJOB S)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays


Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 6746



CCA  
DEKRA Certification B.V.

2135410.01

### Approbations de navire


Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001V2

### Produits correspondants




#### check

	<b>N° art.: 210-136</b> Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm	<a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>
	<b>N° art.: 210-137</b> Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm	<a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a>

#### Insulation stop

	<b>N° art.: 2001-171</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/2001-171">www.wago.com/2001-171</a>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

#### Marking accessories

	<b>N° art.: 2009-110</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>N° art.: 793-4501</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501">www.wago.com/793-4501</a>
	<b>N° art.: 793-4501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501/000-002">www.wago.com/793-4501/000-002</a>
	<b>N° art.: 793-4501/000-005</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501/000-005">www.wago.com/793-4501/000-005</a>
	<b>N° art.: 793-4501/000-006</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501/000-006">www.wago.com/793-4501/000-006</a>
	<b>N° art.: 793-4501/000-007</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501/000-007">www.wago.com/793-4501/000-007</a>
	<b>N° art.: 793-4501/000-012</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-4501/000-012">www.wago.com/793-4501/000-012</a>



**N° art.: 793-4501/000-017**  
 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-4501/000-017](http://www.wago.com/793-4501/000-017)



**N° art.: 793-4501/000-023**  
 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-4501/000-023](http://www.wago.com/793-4501/000-023)



**N° art.: 793-4501/000-024**  
 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-4501/000-024](http://www.wago.com/793-4501/000-024)

#### tools



**N° art.: 210-647**  
 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court

[www.wago.com/210-647](http://www.wago.com/210-647)



**N° art.: 210-648**  
 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court; Coudé

[www.wago.com/210-648](http://www.wago.com/210-648)



**N° art.: 210-719**  
 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

#### Strain relief plate



**N° art.: 734-328**  
 Plaque de décharge de traction

[www.wago.com/734-328](http://www.wago.com/734-328)

#### ferrule



**N° art.: 216-241**  
 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



**N° art.: 216-242**  
 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**N° art.: 216-243**  
 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)



**N° art.: 216-244**  
 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

2001-553

Aug 13, 2018

DOCX  
15,2 kB

Téléchargement



**smartDATA**

**CAD data**

3D Download 2001-553

URL

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.

---

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.