



RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur:

#### Données

#### Données électriques

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Courant de référence (Ex e II) | 16 A |
|--------------------------------|------|

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tension de référence (III / 3) | 800 V |
|--------------------------------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Courant | 18 A |
|---------|------|

#### Données géométriques

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Largeur | 28,1 mm / 1.106 inch |
|---------|----------------------|



|            |                     |
|------------|---------------------|
| Hauteur    | 19 mm / 0.748 inch  |
| Profondeur | 4,1 mm / 0.161 inch |

**Données du matériau**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur            | gris clair |
| Charge calorifique | 0.015 MJ   |
| Poids              | 1.629 g    |

**Dates commerciales**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type d'emballage   | bag           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143699662 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |
| Product Group      | 22 (TOPJOB S) |

**Téléchargements****Documentation****Bid Text**

|          |              |                |                |
|----------|--------------|----------------|----------------|
| 2001-437 | Oct 20, 2017 | DOC<br>24,1 kB | Téléchargement |
|----------|--------------|----------------|----------------|

**smartDATA****CAD data**

|                      |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| 3D Download 2001-437 | URL | Téléchargement |
|----------------------|-----|----------------|

Sous réserve de modifications.