



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|---|-------|
| Tension de référence (III / 3) | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV |
| Courant | 32 A |

Données de raccordement

| | |
|---|---|
| Technique de connexion | Push-in CAGE CLAMP® |
| Section nominale : | 4 mm ² |
| Conducteur rigide | 0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG |
| Conducteur rigide, enfichage direct | 1,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG |
| Conducteur souple | 0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG |
| conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de | 1,5 mm ² / 18 AWG |
| Longueur de dénudage | 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre total des points de serrage | 5 |
| Nombre total des potentiels | 5 |
| Type de câblage | Câblage latéral |

Données géométriques

| | |
|---------|-------------------|
| Largeur | 31 mm / 1.22 inch |
|---------|-------------------|

Données mécaniques

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Niveau de marquage | Marquage central/latéral |
|--------------------|--------------------------|

Données du matériau

| | |
|--------------------|----------------------|
| Couleur | gris |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Charge calorifique | 0.355 MJ |
| Poids | 22.475 g |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454178451 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---------------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | 2135411.01 |

CCA

CCA
DEKRA Certification B.V.

NTR NL-6747

Approbations de navire

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---|-------------------|
|  | ABS American Bureau of Shipping | 14-HG1293677-PDA |
|  | BV Bureau Veritas S.A. | 38586/A0 BV |

Produits correspondants

ferrule

| | | |
|---|--|--|
|  | N° art.: 216-242 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-242 |
|  | N° art.: 216-243 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-243 |
|  | N° art.: 216-244 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-244 |
|  | N° art.: 216-246 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm ² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-246 |
|  | N° art.: 216-262 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-262 |
|  | N° art.: 216-263 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-263 |
|  | N° art.: 216-264 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-264 |
|  | N° art.: 216-266 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm ² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-266 |
|  | N° art.: 216-267 Embout d'extrémité; embout pour 4 mm ² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-267 |
|  | N° art.: 216-284 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | www.wago.com/216-284 |
| | N° art.: 216-286 | |

 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 www.wago.com/216-286

 **N° art.: 216-287**
 Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 www.wago.com/216-287

Insulation stop

 **N° art.: 2004-171**
 Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande www.wago.com/2004-171

 **N° art.: 2004-172**
 Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande www.wago.com/2004-172

check

 **N° art.: 210-136**
 Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm www.wago.com/210-136

 **N° art.: 210-137**
 Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm www.wago.com/210-137

Marking accessories

 **N° art.: 2009-110**
 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-110

 **N° art.: 2009-115**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115

 **N° art.: 2009-115/000-002**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-002

 **N° art.: 2009-115/000-006**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-006

 **N° art.: 2009-115/000-007**
 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-007

 **N° art.: 2009-115/000-012**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-012

 **N° art.: 2009-115/000-017**
 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-017

 **N° art.: 2009-115/000-023**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-023

 **N° art.: 2009-115/000-024**
 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115/000-024

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>N° art.: 2009-135 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-135 |
|  | <p>N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145/000-002 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p> | www.wago.com/2009-145/000-005 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145/000-006 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p> | www.wago.com/2009-145/000-007 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145/000-012 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145/000-023 |
|  | <p>N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/2009-145/000-024 |
|  | <p>N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501 |
|  | <p>N° art.: 793-501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501/000-002 |
|  | <p>N° art.: 793-501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501/000-005 |
|  | <p>N° art.: 793-501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501/000-006 |
|  | <p>N° art.: 793-501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501/000-007 |
|  | <p>N° art.: 793-501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p> | www.wago.com/793-501/000-012 |



N° art.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-017



N° art.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-023



N° art.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-024



N° art.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501



N° art.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-002



N° art.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-005



N° art.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006



N° art.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007



N° art.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012



N° art.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-014



N° art.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017



N° art.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-023



N° art.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-024

tools



N° art.: 210-720
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Strain relief plate



N° art.: 734-329

Plaque de décharge de traction

www.wago.com/734-329

Téléchargements

Documentation

Bid Text

| | | | |
|----------|--------------|-----------------|----------------|
| 2004-555 | Aug 13, 2018 | DOCX 15,4 kB | Téléchargement |
|----------|--------------|-----------------|----------------|

smartDATA

CAD data

| | | | |
|----------------------|--|-----|----------------|
| 3D Download 2004-555 | | URL | Téléchargement |
|----------------------|--|-----|----------------|

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.